


STECKVERSCHRAUBUNGEN GRIPFIT

SERIE 7000 – AUTOMATION

Durchmesser: Ø4, Ø6, Ø8 mm
Anschlüsse: M5, M7, M10×1, M12×1,25,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2.
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.




- Optimales Dichtungssystem
- Maximaler Durchfluss
- Kompakt und leicht

Die Steckverschraubungen der Serie 7000 – Automation bestehen aus verstärktem Technopolymer und erfüllen die gestiegenen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts ist diese Steckverschraubungsserie ideal für die meisten pneumatischen Anwendungen mit optimalem Haltemechanismus und Dichtungssystem.

Allgemeine Kenngrößen


Durchmesser		Ø 4 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm
Maximaler Betriebsdruck	- 20° / + 40°	16 bar	16 bar	16 bar
	+ 40° / + 60°	16 bar	16 bar	14 bar
	+ 60° / + 80°	16 bar	16 bar	12 bar
Minimaler Betriebsdruck	-0,9 bar			
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C (schlauch- und druckabhängig)			
Gewinde	G zylindrisch ISO 228 (BSPP)			
	R konisch ISO 7 (BSPT), (R Gewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet) Metrisch ISO 965			
Werkstoffe Schlauch/Rohr	Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Fluorpolymer (PTFE), Polyester (HY3L), Metallrohre mit Nut			
Medium	Druckluft (andere Medien auf Anfrage)			
Werkstoffe	(A) Körper = Technopolymer (PA66), Messing vernickelt			
	(B) Lösering = Technopolymer (PA66)			
	(C) Schlauchklemmsegment = Edelstahl (AISI 301)			
	(D) Dichtungen = NBR			
	(E) Gewinde = Messing vernickelt			



STECKVERSCHRAUBUNGEN GRIPFIT
SERIE 7000 – AUTOMATION - ABMESSUNGEN

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. G6510


Konisch (Gewinde mit Dichtmittel beschichtet),
Messing vernickelt



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
G6510 4-1/8	4	R1/8	14,6	8,8	13,2	7,5	19,5	12	2,5	8
G6510 4-1/4	4	R1/4	14,6	8,8	15,2	11	23	14	2,5	12
G6510 6-1/8	6	R1/8	15,5	11,7	13,2	7,5	21,5	12	4	8
G6510 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,7	15,2	11	25	14	4	11
G6510 6-3/8	6	R3/8	15,5	11,7	20,5	11,5	25,5	19	4	22
G6510 6-1/2	6	R1/2	15,5	11,7	24,5	14	28	22	4	34
G6510 8-1/8	8	R1/8	16,8	13,7	15,2	7,5	27	14	5	12
G6510 8-1/4	8	R1/4	16,8	13,7	15,2	11	27	14	6	14
G6510 8-3/8	8	R3/8	16,8	13,7	20,5	11,5	27	19	6	24
G6510 8-1/2	8	R1/2	16,8	13,7	24,5	14	29,5	22	6	37

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. G6512


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, Messing vernickelt



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Gewicht [g]
G6512 4-M5	4	M5	14,6	8,8	9,9	4	20,5	9	2	3
G6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
G6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12
G6512 6-M5	6	M5	15,5	11,7	13,2	4	21,5	12	2	6
G6512 6-M10x1	6	M10x1	15,5	11,7	13,5	6	21,5	12	4	8
G6512 6-M12x1,25	6	M12x1,25	15,5	11,7	15,4	7	22	14	4	12
G6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
G6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
G6512 6-3/8	6	G3/8	15,5	11,7	20,5	7	22,5	19	4	22
G6512 6-1/2	6	G1/2	15,5	11,7	24,5	8	24	22	4	34
G6512 8-M10x1	8	M10x1	17,3	13,7	15,4	6	26	14	5	12
G6512 8-M12x1,25	8	M12x1,25	17,3	13,7	15,4	7	24,5	14	6	14
G6512 8-1/8	8	G1/8	17,3	13,7	15,2	6	26	14	5	12
G6512 8-1/4	8	G1/4	17,3	13,7	16,4	7	24,5	15	6	14
G6512 8-3/8	8	G3/8	17,3	13,7	20,5	7	24	19	7	24
G6512 8-1/2	8	G1/2	17,3	13,7	24,5	8	25,5	22	6	37

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. G6512_M


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, Messing vernickelt



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	Gewicht [g]
G6512 4-M5-M	4	M5	14,6	8,8	7,8	4	20,5	2	3
G6512 4-M7-M	4	M7x1	14,6	8,8	9,4	5	18,5	2,5	3
G6512 4-1/8-M	4	G1/8	14,6	8,8	11,2	5	18,8	2,5	6
G6512 6-M5-M	6	M5	15,5	10,4	7,8	4	21,5	2	4
G6512 6-M7-M	6	M7	15,5	10,4	9,4	5	22,5	4	5
G6512 6-1/8-M	6	G1/8	15,5	11,2	11,2	5	19,5	4	5
G6512 6-1/4-M	6	G1/4	15,5	11,7	14,8	6	20,5	4	9

Gerade Aufschraub-Verschraubung Mod. G6463


Zylindrisch, Messing vernickelt



Mod.	A	D	C	F	G	L	P [min]	SW	Gewicht [g]
G6463 4-M5	4	M5	7,5	8,8	9,8	21,5	4,5	9	5,5
G6463 4-1/8	4	G1/8	10,5	8,8	13	24,5	6	12	13,5
G6463 4-1/4	4	G1/4	12,5	8,8	16,5	26,5	7	15	23
G6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	25,5	6	12	13
G6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27	7	15	21,5
G6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	13,5
G6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	20,5
G6463 8-3/8	8	G3/8	12,5	13,7	20,5	30	8	19	25

Gerader Steckeradapter Mod. G6812


Zylindrisch, Mit O-Ring montiert, Messing vernickelt



Mod.	D	G	H	L	T	SW	Gewicht [g]
G6812 4-M5	M5	4	4	25	16,5	8	3,5
G6812 4-1/8	G1/8	4	6	28,5	16,5	12	9,5
G6812 6-M5	M5	6	4	26,5	18	8	4,4
G6812 6-1/8	G1/8	6	6	30	18	12	9,2
G6812 6-1/4	G1/4	6	7	32	18	15	17,4
G6812 6-3/8	G3/8	6	7	32	18	19	23,9
G6812 8-1/8	G1/8	8	6	32,5	20,5	12	10,2
G6812 8-1/4	G1/4	8	7	34,5	20,5	15	17,4
G6812 8-3/8	G3/8	8	7	34,5	20,5	19	25

Drehbarer weiblicher Ellenbogen Mod. G7523


Zylindrisch



Mod.	A	D	E	G	M	SW	Gewicht [g]
G7523 4-1/8	4	G1/8	20	9,2	17	12	7
G7523 4-1/4	4	G1/4	21,5	9,2	17	12	10
G7523 6-1/8	6	G1/8	21	11,4	19	12	8
G7523 6-1/4	6	G1/4	21	11,4	19	12	11
G7523 8-1/8	8	G1/8	22,5	13,7	21,5	12	11
G7523 8-1/4	8	G1/4	24,5	13,7	21,5	15	13
G7523 8-3/8	8	G3/8	26	13,7	21,5	15	21

Schwenkbarer männlicher Ellenbogen Mod. G7520


Konisch (Gewinde mit Dichtmittel beschichtet),
drehbar



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Gewicht [g]
G7520 4-1/8	4	R1/8	12,2	9,2	7,5	17	12	7
G7520 4-1/4	4	R1/4	14,5	9,2	11	17	14	10
G7520 6-1/8	6	R1/8	13,2	11,4	7,5	19	12	8
G7520 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,4	11	19	14	11
G7520 6-3/8	6	R3/8	16,7	11,4	11,5	19	19	18
G7520 6-1/2	6	R1/2	18,5	11,4	14	19	22	20
G7520 8-1/8	8	R1/8	13,6	13,7	7,5	21,5	12	11
G7520 8-1/4	8	R1/4	14,2	13,7	11	21,5	14	13
G7520 8-3/8	8	R3/8	18,5	13,7	11,5	21,5	19	21

Schwenkbarer männlicher Ellenbogen Mod. G7522


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Gewicht [g]
G7522 4-M5	4	M5	8,2	9,2	3,5	17	9	4
G7522 4-M7	4	M7	11	9,2	5	17	10	6
G7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17	12	7
G7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17	14	10
G7522 6-M5	6	M5	9,2	11,4	3,5	19	9	5
G7522 6-M7	6	M7	12	11,4	5	19	10	7
G7522 6-M10x1	6	M10x1	12,2	11,4	5	19	12	8
G7522 6-M12x1,25	6	M12x1,25	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
G7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-3/8	6	G3/8	10	11,4	7	19	19	16
G7522 6-1/2	6	G1/2	10	11,4	8	19	24	15
G7522 8-M10x1	8	M10x1	13,5	13,7	5	21,5	12	11
G7522 8-M12x1,25	8	M12x1,25	12	13,7	6	21,5	14	14
G7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21,5	12	11
G7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21,5	14	14
G7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21,5	19	19

Verlängertes männliches Drehgelenkstück Mod. G7527


Konisch, (Gewinde mit Dichtmittel beschichtet),
drehbar



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Gewicht [g]
G7527 4-1/8	4	R1/8	25,2	9,2	7,5	17	12	12
G7527 6-1/8	6	R1/8	26,2	11,4	7,5	19	12	13
G7527 6-1/4	6	R1/4	28	11,4	11	19	12	16
G7527 8-1/8	8	R1/8	32,4	13,7	7,5	21,5	12	18
G7527 8-1/4	8	R1/4	32,2	13,7	11	21,5	14	20



Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Gewicht [g]
G7526 4-M5	4	M5	24,6	9,2	3,5	17	10	9
G7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,2	5	17	12	12
G7526 4-1/4	4	G1/4	22	9,2	6	17	14	14
G7526 6-M5	6	M5	25	11,4	5	19	10	10
G7526 6-M7*	6	M7	25	11,4	5	19	10	11
G7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,4	5	19	12	13
G7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,4	6	19	14	16
G7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,7	5	21,5	12	18
G7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,7	6	21,5	14	20

* Auf Anfrage

T-Einschraub-Verschraubung Mod. G7430


Konisch, Gewinde mit Dichtmittel beschichtet)



Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Gewicht [g]
G7430 4-1/8	4	R1/8	14,8	9,2	7,5	34	12	9
G7430 6-1/8	6	R1/8	16,3	11,4	7,5	38	12	11
G7430 6-1/4	6	R1/4	16,3	11,4	11	38	14	13
G7430 8-1/8	8	R1/8	19,1	13,7	7,5	43	12	15
G7430 8-1/4	8	R1/4	19,2	13,7	11	43	14	17

T-Einschraub-Verschraubung Mod. G7432



Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar



Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Gewicht [g]
G7432 4-M5	4	M5	14	9,2	3,5	34	9	7
G7432 4-1/8	4	G1/8	11,6	9,2	5	34	12	9
G7432 6-M5	6	M5	15,5	11,4	3,5	38	9	9
G7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,4	5	38	12	11
G7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,4	6	38	14	13
G7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,7	5	43	12	15
G7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,7	6	43	14	17
G7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,7	7	43	19	25

STECKVERSCHRAUBUNGEN GRIPFIT
SERIE 7000 – AUTOMATION - ABMESSUNGEN



Seitliches T-Stück männlich drehbar Mod. G7440

Konisch, (Gewinde mit Dichtmittel beschichtet),
drehbar

Mod.	A	D	E	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Gewicht [g]
G7440 4-1/8	4	R1/8	22,2	9,2	7,5	42,5	17	4	13	9,2	6,5	12	11
G7440 6-1/8	6	R1/8	23,7	11,4	7,5	46,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7440 6-1/4	6	R1/4	26	11,4	11	50,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7440 8-1/8	8	R1/8	26,2	13,7	7,5	49	21,5	4	17	13,7	8,5	14	23
G7440 8-1/4	8	R1/4	28	13,7	11	54,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	22

Seitliches T-Stück männlich drehbar Mod. G7442


Zylindrisch, Mit O-Ring montiert



Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Gewicht [g]
G7442 4-M5	4	M5	9,2	3,5	39	17	4	13	9,2	6,5	10	9
G7442 4-1/8	4	G1/8	9,2	5	40,5	17	4	13	9,2	6,5	12	11
G7442 6-M5	6	M5	11,4	3,5	43	19	4	15	11,4	7,5	12	10
G7442 6-1/8	6	G1/8	11,4	5	44,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7442 6-1/4	6	G1/4	11,4	6	45,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7442 8-1/8	8	G1/8	13,7	5	50,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	23
G7442 8-1/4	8	G1/4	13,7	6	50,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	22
G7442 8-3/8	8	G3/8	13,7	7	52	21,5	4	17	13,7	8,5	19	28

Drehbarer Mann Y Mod. G7450


Konisch, Gewinde mit Dichtmittel beschichtet)



Mod.	A	D	E	F	H	L	M	S	T	T1	SW	Gewicht [g]
G7450 4-1/8	4	R1/8	19,7	18,5	7,5	42	9,2	4	12,2	11,6	12	13
G7450 6-1/8	6	R1/8	21,2	23	7,5	46	11,4	4	14,5	14	14	15
G7450 6-1/4	6	R1/4	23	23	11	49,5	11,4	4	14,5	14	14	29
G7450 8-1/8	8	R1/8	22,3	26	7,5	51,3	12,7	4	16,5	15,5	17	24
G7450 8-1/4	8	R1/4	24,1	26	11	54,8	12,7	4	16,5	15,5	17	30

Y-Einschraub-Verschraubung Mod. G7562


Mit O-Ring montiert, zylindrisch



Mod.	A	D	F	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Gewicht [g]
G7562 4-1/8	4	G1/8	18,2	5	40,5	9,2	4	12,2	11,6	16,5	12	13
G7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44,5	11,4	4	14,5	14	18,5	14	15
G7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44,5	11,4	4	14,5	14	17,5	14	29
G7562 8-1/8	8	G1/8	26	5	48,5	12,7	4	16,5	15,5	20	14	24
G7562 8-1/4	8	G1/4	26	6	50	12,7	4	16,5	15,5	19,5	17	30

4-fach Verteiler Mod. G7572


Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar



Mod.	A	D	F	F1	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Gewicht [g]
G7572 4-1/8	4	G1/8	22	18	5	40	9,3	4	14,5	22	15	12	17,5
G7572 4-1/4	4	G1/4	22	18	6	41	9,3	4	14,5	22	15	14	21,5
G7572 6-1/8	6	G1/8	27	22	5	45,5	11,5	4	16,5	27	17,5	14	17,5
G7572 6-1/4	6	G1/4	27	22	6	45,5	11,5	4	16,5	27	16,5	14	25,5



Mit O-Ring montiert, zylindrisch





Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Gewicht [g]
G6622 4-M5*	4	M5	6	8,6	4	15,8	19	8,5	2,5	6
G7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,4	5	24,5	21	14	4	12
G6622 6-M5*	6	M5	7	11,7	4	15,8	22,5	8,5	2,5	10
G7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	24,5	21,5	14	4	12
G7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	13,7	6	28	25	18,5	5	25
G7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,7	5	24,5	23,5	14	4	14
G7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,7	6	28	25,5	18,5	5	26

* Messing vernickelt

Winkel Einschraub-Verschraubung 2-fach Mod. G7652



Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar



Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Gewicht [g]
G7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21	14	4	15
G7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21,5	14	4	15
G7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25	18	5	29
G7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,7	5	24,5	12,7	23	14	4	18
G7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25,5	18	5	30

Hohlschraube 2-fach mit Schwenkringstück Mod. G7612 02


Mit O-Ring montiert, zylindrisch



Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Gewicht [g]
G7612 02 4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21	15,5	14	13	21
G7612 02 6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21,5	15,5	14	13	21
G7612 02 6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	46	25	18,5	18,5	17	40
G7612 02 8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	38,5	23,5	15,5	14	13	24
G7612 02 8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	46	23,5	18,5	18,5	17	42

Hohlschraube 3-fach mit Schwenkringstück Mod. G7612 03


Mit O-Ring montiert, zylindrisch



Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Gewicht [g]
G7612 03 4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	54	21	15,5	14	13	29
G7612 03 6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	54	21,5	15,5	14	13	30
G7612 03 6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25	18,5	18,5	17	55
G7612 03 8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	54	23,5	15,5	14	13	34
G7612 03 8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25,5	18,5	18,5	17	57

Hohlschraube 2-fach mit Schwenkringstück 2-fach Mod. G7642 02


Mit O-Ring montiert, zylindrisch



Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Gewicht [g]
G7642 02 4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	26
G7642 02 6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21,5	15,5	14	13	28
G7642 02 6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25	18,5	18,5	17	48
G7642 02 8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	38,5	12,7	23	15,5	14	13	33
G7642 02 8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25,5	18,5	18,5	17	50

Hohlschraube 3-fach mit Schwenkringstück 2-fach Mod. G7642 03


Mit O-Ring montiert, zylindrisch



Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Gewicht [g]
G7642 03 4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21	15,5	14	13	37
G7642 03 6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21,5	15,5	14	13	39
G7642 03 6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25	18,5	18,5	17	67
G7642 03 8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	54	12,7	23	15,5	14	13	47
G7642 03 8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25,5	18,5	18,5	17	71

Schwenkringstück Mod. G7610



Kombinierbar mit Hohlschraube Mod. 7632 02*, Mod. 7632 03*.



Mod.	A	G	N	O	V	W	Gewicht [g]
G7610 4-1/8	4	11,4	21	15,5	11	14	6
G7610 6-1/8	6	11,4	21,5	15,5	11	14	7
G7610 6-1/4	6	13,7	25	18,5	15,5	18,5	9
G7610 8-1/8	8	13,7	23,5	15,5	11	14	10
G7610 8-1/4	8	13,7	25,5	18,5	18,5	18,5	10

Schwenkringstück 2-fach Mod. G7640

Kombinierbar mit Hohlschrauben Mod. 7632 02*, Mod. 7632 03*.




Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Gewicht [g]
G7640 4-1/8	4	22,3	11,4	15,5	10,7	21	11	14	6
G7640 6-1/8	6	22,3	11,4	15,5	10,7	21,5	11	14	7
G7640 6-1/4	6	26,6	13,7	18,5	12,7	25	15,5	18,5	9
G7640 8-1/8	8	26,6	13,7	18,5	12,7	23	11	14	10
G7640 8-1/4	8	26,6	13,7	18,5	12,7	25,5	15,5	18,5	10



Hohlschraube 2-fach Mod. 7632 02*

Kombinierbar mit Schwenkringstücken Mod. G7610, Mod. G7640.




Mod.	D	H	L	S	SW	Gewicht [g]
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	13,5
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29

STECKVERSCHRAUBUNGEN GRIPFIT SERIE 7000 – AUTOMATION - ABMESSUNGEN

Hohlschraube 3-fach Mod. 7632 03*




Kombinierbar mit Schwenkringstücken Mod. G7610, Mod. G7640.




Mod.	D	H	L	S	SW	Gewicht [g]
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	17,5
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	38

Winkelsteckanschluss Mod. G7555




Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Gewicht [g]
G7555 4-4	4	4	9,2	21	7	17	16,5	2
G7555 4-6	4	6	9,2	23	8	17	18,5	3
G7555 6-4	6	4	11,4	22	7	19	16,5	3
G7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	4
G7555 6-8	6	8	11,4	24	9	19	18,5	4
G7555 8-6	8	6	13,7	24	8	21,5	17,5	4
G7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21,5	18,5	5

Einsteck T-Anschluss Mod. G7435




Mod.	A	B	E	G	H	L	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7435 4-4	4	4	16,5	9,2	16,5	34	4	13	9,2	6,5	11
G7435 6-6	6	6	18	11,4	18	38	4	15	11,4	7,5	15
G7435 8-8	8	8	20	13,7	20,5	43	4	17	13,7	8,5	23

Einsteck L-Anschluss Mod. G7445




Mod.	A	B	G	H	L	M	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7445 4-4	4	4	9,2	16,5	33	17	4	13	9,2	6,5	11
G7445 6-6	6	6	11,4	18	37	19	4	15	11,4	7,5	15
G7445 8-8	8	8	13,7	20,5	42	21,5	4	17	13,7	8,5	23

Einsteck Y-Anschluss Mod. G7565



Mod.	A	B	F	H	L	M	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7565 4-4	4	4	18,2	16,5	49,5	9	4	10,8	9,5	14	8
G7565 6-6	6	6	23	18	54	11,4	4	14,5	11,5	15	11
G7565 8-8	8	8	27,2	20,5	60,5	13,5	4	17	14	14	17


Reduzierung Mod. G7800



Mod.	A	B	G	L	L1	Gewicht [g]
G7800 4-6	4	6	9,3	29,5	14	2
G7800 4-8	4	8	9,3	30,5	14	3
G7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	4
G7800 6-10	6	10	11,4	34,5	15,5	4
G7800 6-12	6	12	11,4	36,2	15,5	4
G7800 8-10	8	10	13,7	36,2	17,2	5
G7800 8-12	8	12	13,7	37,9	17,2	6

Gerade Schottverschraubung Mod. G6590


Zylindrisch, Messing vernickelt



Mod.	A	B	F	L	MAX	N	T	SW	SW1	Gewicht [g]
G6590 4	4	M10x1	8,8	28	10,5	14,6	20	14	14	9,5
G6590 6	6	M14x1	12,5	31	10,5	15,5	20	17	17	21
G6590 8	8	M16x1	14,5	34,5	11,5	17,3	21	19	19	26


Gerader Verbinder Mod. G7580

10




Mod.	A	B	G	L	Gewicht [g]
G7580 4	4	4	9,2	29,2	4
G7580 4-6	4	6	11,4	31,5	5
G7580 4-8	4	8	13,7	34,4	5
G7580 6	6	6	11,4	32	6
G7580 6-8	6	8	13,7	34,9	7
G7580 8	8	8	13,7	35,4	8

Winkel-Anschluss Mod. G7550




Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Gewicht [g]
G7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
G7550 4-6	4	6	11,4	19	4	11,4	7,5	5
G7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
G7550 6-8	6	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	8
G7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9

T-Anschluss Mod. G7540




Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7540 4	4	4	9,2	34	17	4	12	9,2	6,5	6
G7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
G7540 6-6-4	6	4	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	8
G7540 8	8	8	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	14
G7540 8-8-4	8	4	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	12
G7540 8-8-6	8	6	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	13

Verteiler-Anschluss Mod. G7545




Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7545 6-4	6	4	11,4	56	9,6	26,7	4	32,5	11,6	7,5	12
G7545 8-4	8	4	13,7	66	11,5	27	4	38,2	13,7	8	16
G7545 8-6	8	6	13,7	66	11,5	27	4	38,2	13,7	9	18

Y-Anschluss Mod. G7560




Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7560 4	4	4	18,2	33,2	9	4	10,8	9,5	13	6
G7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
G7560 6-4	6	4	18,2	34	9	4	12,2	11,5	15	8
G7560 8	8	8	27,2	41,5	13,5	4	17	14	15	15
G7560 8-6	8	6	23	37,5	11,4	4	14,5	11,5	16	13

4-fach Verteiler mit Steckanschluss Mod. G7575




Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Gewicht [g]
G7575 4	4	4	22	18	33,1	9,3	4	14,5	22	13,5	12,5
G7575 6-4	6	4	22	18	33,6	9,3	4	14,5	22	13,5	14,5
G7575 6	6	6	27	22	38	11,5	4	16,5	27	15	17,5
G7575 8-6	8	6	27	22	38,5	11,5	4	16,5	27	15	19,5

Verschluss-Stecker Mod. 6900





Mod.	G	L	P	T	Gewicht [g]
6900 4	4	29	8	20	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2

Verschluss-Stück Mod. G6750



Mod.	A	G	L	Gewicht [g]
G6750 4	4	8,8	15,6	2,5
G6750 6	6	11,8	16,5	4,5
G6750 8	8	13,8	18,3	5,5

Nutkontur Metallrohre




Herstellung mit Werkzeug Mod. 8TRT oder zerspanend

A	B	C	D	E	F	G	H
3,4	4	5,3	10°	80°	0,5	30°	16,5
5,2	6	6,25	10°	80°	0,5	30°	18
7,2	8	6,4	10°	80°	0,5	30°	20

zerspanend hergestellt


A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
4,1	4	2	5,3	2	3,5	0,5x45°	16,5	75°	45°	0,5
6,1	6	4	5,4	2	5,5	0,5x45°	18	75°	45°	0,5
8,1	8	6	6	2	7,5	0,5x45°	20,5	75°	45°	0,5

Nutwerkzeug für Metallrohre Mod. 8TRT



Mod.	Rohrdurchmesser (mm)	A [max]	B	C	D	Gewicht [g]	E [spare wheel]
8TRT 4	4	138	43,5	39	50	450	RTRT 4
8TRT 6	6	140	43,5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	143	43,5	39	50	450	RTRT 8

Verbindungs-Stecker Mod. 7950



Mod.	B	L	L1	Gewicht [g]
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1