

GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI

SERIE 7000 - BEVERAGE AND WATER FILTRATION

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 mm

Filetti dei raccordi: Gas cilindrici ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).



- Materiali di origine biologica (composito)
- Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)
- Facile connessione e disconnessione

La serie 7000 Beverage and Water filtration è una nuova gamma di raccordi push-in realizzata in tecnopolimero rinforzato di origine biologica e ottone a basso contenuto di piombo. Grazie a questi materiali e ad una nuova tecnologia di connessione, questi raccordi sono ideali per i sistemi di erogazione di bevande e di filtrazione dell'acqua.



RoHS



Reach



ISO 14743:2020



DM174 Drinking Water



NSF169**



NSF61**



Regulation (CE)
n. 2023/2006



21 CFR
compliance




Regulation (CE)
n. 1935/2004 n.
2023/2006

*Verificare i modelli certificati NSF sul sito <https://www.nsf.org/certified-products-systems>

** NSF169 e NSF61 disponibili da subito per i raccordi dritti in ottone.

Caratteristiche Generali

Diametri		Ø4 mm	Ø6 mm	Ø8 mm
Pressione di lavoro massima	- 20° / + 40°	16 bar	16 bar	16 bar
	+ 40° / + 70°	16 bar	14 bar	12 bar
	+ 70° / + 100°	16 bar	12 bar	10 bar
Pressione di lavoro minima		-0,9 bar		
Temperatura		-20 ÷ +100 (vedere caratteristiche tubi impiegati) (Requisito NSF 61 fino a 82°C)		
Temperatura di stoccaggio		-10° ÷ +60°		
Filettature		GAS cilindrico ISO-228 BSPP		
Tubo di collegamento		Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia		
Fluido		Acqua di rete e potabile, bevande e gas (per altri fluidi consultare i nostri tecnici)		
Materiali	(A) Corpo =	Tecnopolimero (PA11), Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)		
	(B) Pulsante =	Tecnopolimero (PA66)		
	(C) Gripping ring =	Acciaio inox (AISI 301)		
	(D) Guarnizioni =	EPDM		
	(E) Filetto =	Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)		




GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI

SERIE 7000 - BEVERAGE AND WATER FILTRATION - DIMENSIONI

Connettore dritto maschio Mod. B6512



Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)
Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
B6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
B6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12
B6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
B6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
B6512 8-1/8	8	G1/8	17,3	13,7	15,2	6	26	14	5	12
B6512 8-1/4	8	G1/4	17,3	13,7	16,4	7	24,5	15	6	14
B6512 8-3/8	8	G3/8	17,3	13,7	20,5	7	24	19	7	24

Adattatore dritto maschio Mod. B6812




Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)
Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	D	G	H	L	T	SW	Peso [g]
B6812 4-1/8	G1/8	4	6	29	16,5	12	9
B6812 4-1/4	G1/4	4	7	30	16,5	15	14
B6812 6-1/8	G1/8	6	6	30,5	18	12	10
B6812 6-1/4	G1/4	6	7	31,5	18	15	14,5
B6812 8-1/8	G1/8	8	6	33	20,5	12	12
B6812 8-1/4	G1/4	8	7	34	20,5	15	16,5
B6812 8-3/8	G1/8	8	7	36	20,5	19	26


Gomito maschio girevole Mod. B7522

Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso [g]
B7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17	12	7
B7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17	14	10
B7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
B7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
B7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21,5	12	11
B7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21,5	14	14
B7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21,5	19	19

Diritto innestabile ridotto Mod. B7800




Mod.	A	B	G	L	L1	Peso [g]
B7800 4-6	4	6	9,3	29,5	14	2
B7800 4-8	4	8	9,3	30,5	14	3
B7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	4

Gomito innestabile pari Mod. B7555




Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso [g]
B7555 4-4	4	4	9,2	21	7	17	16,5	2
B7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	4
B7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21,5	18,5	5

Diritto intermedio pari Mod. B7580




Mod.	A	B	G	L	Peso [g]
B7580 4	4	4	9,2	29,2	4
B7580 6	6	6	11,4	32	6
B7580 8	8	8	13,7	35,4	8

Gomito intermedio pari Mod. B7550





Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Peso [g]
B7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
B7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
B7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9

T intermedio pari Mod. B7540




Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
B7540 4	4	4	9,2	34	17	4	12	9,2	6,5	6
B7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
B7540 8	8	8	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	14

Y intermedio pari Mod. B7560





Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
B7560 4	4	4	18,2	33,2	9	4	10,8	9,5	13	6
B7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
B7560 8	8	8	27,2	41,5	13,5	4	17	14	15	15

Tappo maschio in plastica Mod. B6900



Mod.	G	L	P	T	Peso [g]
B6900 4	4	29	8	20	1
B6900 6	6	31,5	8	22,5	1
B6900 8	8	34,5	12	24,5	2

Scanalatura per tubo metallico




ottenuta da taglia riga tubi 8TRT (o da lavorazione)

A	B	C	D	E	F	G	H
3,4	4	5,3	10°	80°	0,5	30°	16,5
5,2	6	6,25	10°	80°	0,5	30°	18
7,2	8	6,4	10°	80°	0,5	30°	20

ottenuta da lavorazione


A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
4,1	4	2	5,3	2	3,5	0,5x45°	16,5	75°	45°	0,5
6,1	6	4	5,4	2	5,5	0,5x45°	18	75°	45°	0,5
8,1	8	6	6	2	7,5	0,5x45°	20,5	75°	45°	0,5

Taglia riga tubi



Mod.	Ø Tubo	A [max]	B	C	D	Peso [g]	E [spare wheel]
8TRT 4	4	138	43,5	39	50	450	RTRT 4
8TRT 6	6	140	43,5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	143	43,5	39	50	450	RTRT 8

Prolunga in tecnopolimero Mod. 7950



Mod.	B	L	L1	Peso [g]
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI