


RACCORDS INSTANTANÉS GRIPFIT

SÉRIE 7000 - MÉDICAL

Diamètres extérieurs des tubes : 4, 6, 8 mm
Filetage des raccords : ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4),
ISO-965 métrique parallèle (M5).



- Compatible avec l'oxygène conformément à la norme ASTM G93/ G93M -19
- Excellente résistance à l'absorption d'humidité
- Excellente résistance chimique

Les raccords instantanés de la série 7000 Médical sont conçus pour le marché du Life Science, en particulier pour les applications médicales et analytiques. Ces raccords sont principalement fabriqués à partir de matériaux d'origine biologique et sont compatibles avec la plupart des gaz et fluides médicaux.

ISO 14743:2020




ASTM G93/G93M-19

RACCORDS, CONNECTEURS ET TUBES

10

Caractéristiques Générales

Diamètre		Ø4 mm	Ø6 mm	Ø8 mm
Maximum working pressure	- 20° / + 40°	16 bar	16 bar	16 bar
	+ 40° / + 70°	16 bar	14 bar	12 bar
	+ 70° / + 100°	16 bar	12 bar	10 bar
Pression de service minimale	-0,9 bar			
Température	-20°C ÷ +100°C (Voir caractéristiques des tubes utilisés)			
Raccordement	GAZ cylindrique ISO-228 BSPP ISO-965 Métrique parallèle			
Tube utilisé	Polyamide (PA 6- PA11 - PA12), polyuréthane (PU), Fluoropolymère (FEP), tuyau métallique rigide avec extrémité métallique lisse et rainurée			
Fluide	Oxygène et gaz médicaux (pour d'autres fluides, consulter nos techniciens)			
Matériaux	(A) Corps = Technopolymère (PA11), laiton avec nickelage chimique			
	(B) Bouton poussoir = Technopolymère (PA66)			
	(C) Rondelle d'accrochage = Acier inoxydable (AISI 301)			
	(D) Joints d'étanchéité = EPDM			
	(E) Filetage = Laiton avec nickelage chimique			




RACCORDS INSTANTANÉS GRIPFIT
SÉRIE 7000 - MÉDICAL - DIMENSIONS

Raccord droit mâle Mod. W6512 OX1




Laiton nickelé chimique
Filetage métrique parallèle ISO-965 et BSPP
ISO-228



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Poids [g]
W6512 4-M5-OX1	4	M5	14,6	8,8	9,9	4	20,5	9	2	3
W6512 4-1/8-OX1	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
W6512 6-M5-OX1	6	M5	15,5	11,7	13,2	4	21,5	12	2	6
W6512 6-1/8-OX1	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
W6512 6-1/4-OX1	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
W6512 8-1/8-OX1	8	G1/8	17,3	13,7	15,2	6	26	14	5	12
W6512 8-1/4-OX1	8	G1/4	17,3	13,7	16,4	7	24,5	15	6	14


Coude mâle orientable Mod. W7522 OX1

Filetage métrique parallèle ISO-965 et BSPP
ISO-228




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Poids [g]
W7522 4-M5-OX1	4	M5	8,2	9,2	3,5	17	9	4
W7522 4-1/8-OX1	4	G1/8	9	9,2	5	17	12	7
W7522 6-M5-OX1	6	M5	9,2	11,4	3,5	19	9	5
W7522 6-1/8-OX1	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
W7522 6-1/4-OX1	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
W7522 8-1/8-OX1	8	G1/8	13,5	13,7	5	21,5	12	11
W7522 8-1/4-OX1	8	G1/4	12	13,7	6	21,5	14	14

Réduction mâle/femelle Mod. W7800 OX1



Mod.	A	B	G	L	L1	Poids [g]
W7800 4-6-OX1	4	6	9,3	29,5	14	2
W7800 4-8-OX1	4	8	9,3	30,5	14	3
W7800 6-8-OX1	6	8	11,4	32,5	15,5	4


Coude égal mâle/femelle Mod. W7555 OX1



Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Poids [g]
W7555 4-4-OX1	4	4	9,2	21	7	17	16,5	2
W7555 6-6-OX1	6	6	11,4	23	8	19	17,5	4
W7555 8-8-OX1	8	8	13,7	25	9	21,5	18,5	5

RACCORDS INSTANTANÉS GRIPFIT
SÉRIE 7000 - MÉDICAL - DIMENSIONS


Union double égale Mod. W7580 OX1



Mod.	A	B	G	L	Poids [g]
W7580 4-OX1	4	4	9,2	29,2	4
W7580 6-OX1	6	6	11,4	32	6
W7580 8-OX1	8	8	13,7	35,4	8

RACCORDS, CONNECTEURS ET TUBES


Coude égal Mod. W7550 OX1



Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Poids [g]
W7550 4-OX1	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
W7550 6-OX1	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
W7550 8-OX1	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9


RACCORDS INSTANTANÉS GRIPFIT
SÉRIE 7000 - MÉDICAL - DIMENSIONS

Té égale Mod. W7540 OX1




Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Poids [g]
W7540 4-OX1	4	4	9,2	34	17	4	12	9,2	6,5	6
W7540 6-OX1	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
W7540 8-OX1	8	8	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	14

Y égal Mod. W7560 OX1





Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Poids [g]
W7560 4-OX1	4	4	18,2	33,2	9	4	10,8	9,5	13	6
W7560 6-OX1	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
W7560 8-OX1	8	8	27,2	41,5	13,5	4	17	14	15	15

Bouchon mâle en plastique Mod. B6900



Mod.	G	L	P	T	Poids [g]
B6900 4	4	29	8	20	1
B6900 6	6	31,5	8	22,5	1
B6900 8	8	34,5	12	24,5	2

Rainure pour tube métallique




réalisée par l'outil de rainurage Camozzi 8TRT (ou usinage)

A	B	C	D	E	F	G	H
3,4	4	5,3	10°	80°	0,5	30°	16,5
5,2	6	6,25	10°	80°	0,5	30°	18
7,2	8	6,4	10°	80°	0,5	30°	20

réalisée par usinage


A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
4,1	4	2	5,3	2	3,5	0,5x45°	16,5	75°	45°	0,5
6,1	6	4	5,4	2	5,5	0,5x45°	18	75°	45°	0,5
8,1	8	6	6	2	7,5	0,5x45°	20,5	75°	45°	0,5

Outil de rainurage pour tubes métalliques



Mod.	Tube Ø	A [max]	B	C	D	Poids [g]	E [spare wheel]
8TRT 4	4	138	43,5	39	50	450	RTRT 4
8TRT 6	6	140	43,5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	143	43,5	39	50	450	RTRT 8

Jonction egale technopolymère Mod. 7950



Mod.	B	L	L1	Poids [g]
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1