

H8000 系列双密封快插管接头

连接管外径 4, 6, 8, 10, 12 mm
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2



H8000 系列双密封快插管接头特别适用于环境极其恶劣的应用，专利的双密封结构设计保证了连接管的可靠连接和避免任何泄漏。

H8000 系列快插管接头的气管连接部位采用了特殊的设计结构，可有效防止任何杂质的进入，保证了接头的长期可靠和插、拔管的方便性。


H8000 系列快插管接头采用黄铜基体，耐高温的氟橡胶密封件（可按要求提供丁腈橡胶或三元乙丙橡胶密封件），可保证在 -0.9 bar 到 60 bar 之间的正常工作。

- » 防尘设计
- » 不含硅材料
- » 可用于真空
- » 适用于金属连接管


综合参数

连接管外径	4 - 6 - 8 - 10 - 12mm
连接螺纹	英制圆柱管螺纹 ISO 228 (BSP)
工作温度	氟橡胶密封件: -15°C ÷ 200°C (干燥空气) 三元乙丙橡胶密封件: -40°C ÷ 110°C (干燥空气) (可按要求提供) 丁腈橡胶密封件: -20°C ÷ 80°C (干燥空气) (可按要求提供)
连接管材料	尼龙 (PA 6 - PA 11 - PA 12), 聚氨酯 (PU), 聚乙烯 (PE), 聚四氟乙烯 (PTFE), 金属连接管 (合适的外形)
介质	压缩空气 (若使用其他种类的介质, 必须与管接头的材料相适应)
材料	黄铜镀镍基体及开槽夹头, 氟橡胶 O 型圈
工作压力	-0.9 ÷ 60 bar (使用时, 同时取决于连接管的耐压)

气管连接示意图




H8512... 型快插管接头




尺寸表										
型号	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	质量 (g)
H8512 4-1/8-V	4	G1/8	5	10.5	13.5	6	23.5	12	2.5	17
H8512 6-1/8-V	6	G1/8	5	13.5	13.5	6	27	12	4	18
H8512 6-1/4-V	6	G1/4	6	13.5	16.4	7	28	15	4	27.5
H8512 8-1/8-V	8	G1/8	8.5	15.5	16.4	6	32	15	6	23
H8512 8-1/4-V	8	G1/4	7	15.5	16.4	7	31	15	6	27
H8512 8-3/8-V	8	G3/8	5	15.5	20.5	7	29	15	6	42
H8512 10-1/8-V	10	G1/8	8.5	18	18.5	7	35	17	5	33.5
H8512 10-1/4-V	10	G1/4	10	18	18.5	7	36.5	17	7	35.5
H8512 10-3/8-V	10	G3/8	4.5	18	20.5	7	31	19	8	42
H8512 10-1/2-V	10	G1/2	4.5	18	24.8	8	31	22	8	63
H8512 12-1/4-V	12	G1/4	10.1	20	20.5	7	37	19	7	38.5
H8512 12-3/8-V	12	G3/8	4.6	20	20.5	7	32	19	9	35
H8512 12-1/2-V	12	G1/2	5.6	20	24.8	8	33	22	9	56

H8522... 型快插管接头




尺寸表										
型号	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	质量 (g)
H8522 4-1/8-V	4	G1/8	3	14.5	10.5	6	22	9	12	19.5
H8522 6-1/8-V	6	G1/8	4	15	13.5	6	26	10	12	25
H8522 6-1/4-V	6	G1/4	4	16	13.5	7	26	10	15	31.5
H8522 8-1/8-V	8	G1/8	5	16	15.5	6	29	12	12	30
H8522 8-1/4-V	8	G1/4	5	17	15.5	7	29	12	15	37.5
H8522 8-3/8-V	8	G3/8	5	17	15.5	7	29	12	19	47
H8522 10-1/8-V	10	G1/8	6	19.5	18	7	32.5	13	14	40
H8522 10-1/4-V	10	G1/4	5	19.5	18	7	32.5	13	15	44
H8522 10-3/8-V	10	G3/8	5	19.5	18	7	32.5	13	19	55
H8522 10-1/2-V	10	G1/2	6	19.5	18	8	32.5	13	22	66
H8522 12-1/4-V	12	G1/4	7	20.5	20	7	34	15	17	55
H8522 12-3/8-V	12	G3/8	7	20.5	20	7	34	15	19	60
H8522 12-1/2-V	12	G1/2	7	21.5	20	8	34	15	22	71

H8580... 型快插管接头




尺寸表						
型号	A	F	N	L	质量 (g)	
H8580 4-V	4	10.5	19	38	18.5	
H8580 6-V	6	13.5	22	45	26.5	
H8580 8-V	8	15.5	24	49	35	
H8580 10-V	10	18	26.5	54	49.5	
H8580 12-V	12	20	27	55	58	

H8540... 型快插管接头



尺寸表						
型号	A	C	F	M	L	质量 (g)
H8540 4-V	4	3	10.5	22	44	28
H8540 6-V	6	4	13.5	26	52	43
H8540 8-V	8	5	15.5	29	58	55
H8540 10-V	10	6	18	32.5	64	78
H8540 12-V	12	7	20	34	67	90

H8550... 型快插管接头



尺寸表						
型号	A	C	F	M	SW	质量 (g)
H8550 4-V	4	3	10.5	22	9	20
H8550 6-V	6	4	13.5	26	10	30
H8550 8-V	8	5	15.5	29	12	40
H8550 10-V	10	6	18	32.5	-	54
H8550 12-V	12	7	20	34	-	64