

ADAPTATEURS EN ACIER INOXYDABLE 316L


SÉRIE X2000



Les adaptateurs de la série X2000 en acier inoxydable AISI 316L sont disponibles en plusieurs configurations pour répondre aux besoins des clients en termes de fiabilité et d'adaptabilité. Ils peuvent être utilisés en pneumatique, oléo-pneumatiques (à basse pression) systèmes hydropneumatiques et peuvent être employés dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie alimentaire, chimique et médicale.


Caractéristiques Générales

Raccordement	GAS conique ISO7 (BSPT) Gas cylindrique ISO 228 (BSPP) NPT
Température	-50°C ÷ +250°C -15°C ÷ +180°C (X2612 - X2612 EH)
Fluide	Tous les fluides compatibles avec les matériaux des composants
Matériaux	Acier Inoxydable 316L
Pression de fonctionnement	-0,9 / 120 bar




ADAPTATEURS EN ACIER INOXYDABLE 316L
SÉRIE X2000 - DIMENSIONS

Mamelon BSPT, NPT Mod. X2500




Mod.	D	D1	H	H1	L	SW
X2500 1/8	R1/8	R1/8	8	8	20	12
X2500 1/4	R1/4	R1/4	11	11	27	14
X2500 3/8	R3/8	R3/8	11	11	28	17
X2500 1/2	R1/2	R1/2	14	14	33	22
X2500 3/4	R3/4	R3/4	16	16	40	27
X2500 1/8PT	1/8NPT	1/8NPT	9	9	23	11
X2500 1/4PT	1/4NPT	1/4NPT	12	12	29	14
X2500 3/8PT	3/8NPT	3/8NPT	13	13	33	19
X2500 1/2PT	1/2NPT	1/2NPT	17	17	42	22
X2500 1/8-1/8PT	G1/8	1/8NPT	8	9	21	12
X2500 1/4-1/4PT	G1/4	1/4NPT	11	12	28	14
X2500 3/8-3/8PT	G3/8	3/8NPT	11	13	30	19
X2500 1/2-1/2PT	G1/2	1/2NPT	14	17	37	22
X2500 3/4-3/4PT	G3/4	3/4NPT	16	16	40	27

Mamelon Inégal BSPT, NPT Mod. X2510




Mod.	D	D1	H	H1	L	SW
X2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	8	11	23	14
X2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	8	11	24	17
X2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11	28	17
X2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30	22
X2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11	14	31	22
X2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	14	16	38	27
X2510 1/8PT-1/4PT	1/8NPT	1/4NPT	9	13	28	14
X2510 1/8PT-3/8PT	1/8NPT	3/8NPT	9	13	29	19
X2510 1/4PT-3/8PT	1/4NPT	3/8NPT	13	13	33	19
X2510 1/4PT-1/2PT	1/4NPT	1/2NPT	13	17	38	22
X2510 3/8PT-1/2PT	3/8NPT	1/2NPT	13	17	38	22

Grossisseur Mod. X2520



Mod.	D	d	H	h [min]	L	SW
X2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	9	12	24	19
X2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	9	12	25	24
X2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	12	27	24
X2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	14	29	27
X2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	12	14	30	27
X2520 1/2-3/4	R1/2	G3/4	13	12	32	32



Réducteur/adaptateur Mod. X2530



Mod.	D	d2	H	h [min]	L	SW
X2530 1/8-M5	R1/8	M5x0,8	7	7	12	12
X2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	10	7	16	14
X2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	10,5	8	17	17
X2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11	10	17	17
X2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14,5	10	21	22
X2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	11	19	22
X2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	17	14	23	27
X2530 1/4PT-1/8PT	1/4NPT	1/8NPT	11	7	16	14
X2530 3/8PT-1/8PT	3/8NPT	1/8NPT	11	7	17	19
X2530 3/8PT-1/4PT	3/8NPT	1/4NPT	11	12	17	19
X2530 1/2PT-1/4PT	1/2NPT	1/4NPT	14	12	20	22
X2530 1/2PT-3/8PT	1/2NPT	3/8NPT	14	13	20	22
X2530 1/8PT-1/8	R1/8	1/8NPT	11	9	21	14
X2530 1/4PT-1/4	R1/4	1/4NPT	15	12,5	28,5	17
X2530 3/8PT-3/8	R3/8	3/8NPT	16	12	29,5	22
X2530 1/2PT-1/2	R1/2	1/2NPT	22,5	17	39,5	27
X2530 1/8-1/8PT	1/8NPT	G1/8	11	7,5	21,5	14
X2530 1/4-1/4PT	1/4NPT	G1/4	14,5	11	30	17
X2530 3/8-3/8PT	3/8NPT	G3/8	16,5	11,5	31	22
X2530 1/2-1/2PT	1/2NPT	G1/2	21	15	39,5	27


ADAPTATEURS EN ACIER INOXYDABLE 316L
SÉRIE X2000 - DIMENSIONS

Manchon BSPP, NPT Mod. X2543




Mod.	d	L	SW
X2543 1/8	G1/8	17	14
X2543 1/4	G1/4	24	17
X2543 3/8	G3/8	25	22
X2543 1/2	G1/2	32	27
X2543 3/4	G3/4	35	32
X2543 1/8PT-1/8PT	1/8NPT	19	14
X2543 1/4PT-1/4PT	1/4NPT	28	17
X2543 3/8PT-3/8PT	3/8NPT	28	22
X2543 1/2PT-1/2PT	1/2NPT	35	27


Connecteur traversé la Cloison BSPP et NPT Mod. X2593



Mod.	d	D	h [max]	H	L	SW	SW1
X2593 1/8	G1/8	M16x1,5	9	14	18	19	22
X2593 1/4	G1/4	M20x1,5	15	21	25	24	27
X2593 3/8	G3/8	M26x1,5	14	21	26	30	32
X2593 1/2	G1/2	M28x1,5	20	27	33	32	36
X2593 3/4	G3/4	M34x1,5	22,5	30	36	41	41
X2593 1	G1	M42x1,5	24,5	34	42	46	50
X2593 1/8PT-1/8PT	1/8NPT	M16x1,5	9	14	18	19	22
X2593 1/4PT-1/4PT	1/4NPT	M20x1,5	15	23	28	24	27
X2593 3/8PT-3/8PT	3/8NPT	M26x1,5	14	21	26	30	32
X2593 1/2PT-1/2PT	1/2NPT	M28x1,5	20	27	33	32	36


Embout Cannelé Mâle BSPT Mod. X2600


Mod.	D	N	d	H	H1	L	SW
X2600 6-1/8	R1/8	3,3	7,5	19,5	6	32	11
X2600 7-1/8	R1/8	4,6	7,5	19	7	32	11
X2600 7-1/4	R1/4	4,6	11	20	7	36	14
X2600 8-1/4	R1/4	6	11	19,5	8	36	14
X2600 9-1/4	R1/4	6,3	11	19	9	35	14
X2600 9-3/8	R3/8	6,3	11,5	19	9	36	17
X2600 10-1/4	R1/4	7,4	11	20	10	36	14
X2600 10-3/8	R3/8	7,4	11,5	19	10	36	17
X2600 10-1/2	R1/2	7,4	13,5	19,5	10	39	22
X2600 12-1/4	R1/4	8	11	20	12	36	14
X2600 12-3/8	R3/8	9,5	11	19,5	12	36	17
X2600 12-1/2	R1/2	9,5	14	19,5	12	39	22
X2600 14-3/8	R3/8	10,5	11	19	14	36	17
X2600 14-1/2	R1/2	10,5	14	19,5	14	39	22
X2600 16-3/8	R3/8	12	11	22,5	16	40	17
X2600 16-1/2	R1/2	12	13,5	19,5	16	39	22
X2600 18-1/2	R1/2	14	13,5	19,5	18	39	22
X2600 18-3/4	R3/4	14	15,5	19,5	18	43	27
X2600 20-1/2	R1/2	15	14	19	20	39	22
X2600 20-3/4	R3/4	15	16	20	20	43	27
X2600 25-3/4	R3/4	19,9	16	20	25	43	27

Bouchon Mâle, BSPP external hexagon, o-ring en FKM Mod. X2612 EH



Mod.	D	H	L	SW
X2612 1/8-EH	G1/8	6	10	13
X2612 1/4-EH	G1/4	5,5	10	16
X2612 3/8-EH	G3/8	5,5	10,5	20
X2612 1/2-EH	G1/2	7	12	24

Bouchon Mâle, BSPP internal hexagon, o-ring en FKM Mod. X2612




Mod.	D	F	H	L	SW
X2612 1/8	G1/8	14	6	8,5	5
X2612 1/4	G1/4	18	8	11,1	6
X2612 3/8	G3/8	20	9	12,5	8
X2612 1/2	G1/2	25	10	13,5	10

Bouchon Mâle sans tête BSPT Mod. X2615




Mod.	D	L	SW
X2615 1/8	R1/8	7	5
X2615 1/4	R1/4	10	6
X2615 3/8	R3/8	11	8
X2615 1/2	R1/2	13	10

Coude Femelle BSPP Mod. X2013




Mod.	d	h [min]	M	F	SW
X2013 1/8	G1/8	8	23	13	10
X2013 1/4	G1/4	10	25,5	16,5	12
X2013 3/8	G3/8	12	28	20	15
X2013 1/2	G1/2	12	32	25	20

Té Femelle BSPP Mod. X2003



Mod.	d	F	h [min]	L	M	SW
X2003 1/8	G1/8	13	7	37	18,5	12
X2003 1/4	G1/4	16	11	48	24	12
X2003 3/8	G3/8	20	12	54	27	15
X2003 1/2	G1/2	25	12	64	32	20


Coude Mâle Femelle BSPT Mod. X2020



Mod.	d	D	h [min]	H	M	E	F	SW
X2020 1/8-1/8	G1/8	R1/8	8	8	21	18	13	10
X2020 1/4-1/4	G1/4	R1/4	9	11	25,5	24	16,5	12
X2020 3/8-3/8	G3/8	R3/8	12	10	28	27	20,5	15
X2020 1/2-1/2	G1/2	R1/2	12	14,3	32	29,5	25,5	20


ADAPTATEURS EN ACIER INOXYDABLE 316L
SÉRIE X2000 - DIMENSIONS

Té Mâle au centre BSPT Mod. X2060




Mod.	d	D	F	H	h [min]	L	M	SW
X2060 1/8-1/8	G1/8	R1/8	13	7,5	7	37	18	12
X2060 1/4-1/4	G1/4	R1/4	16	9	9	49	23	12
X2060 3/8-3/8	G3/8	R3/8	20	12	12	54	27	15
X2060 1/2-1/2	G1/2	R1/2	25	12	12	64	31,5	20

Té Mâle vertical BSPT Mod. X2070



Mod.	d	D	E	F	h [min]	H	L	M	SW
X2070 1/8-1/8	G1/8	R1/8	18,5	13	7	7,5	36,5	18	12
X2070 1/4-1/4	G1/4	R1/4	24,5	16,5	9	11	47,5	23	12
X2070 3/8-3/8	G3/8	R3/8	27	20	12	12	53	26	15
X2070 1/2-1/2	G1/2	R1/2	32	25	15	14	62	30	20

Bloc de distribution 4 voies avec trous de fixation Mod. X3033



Mod.	d	d1	C	h	L	M	SW
X3033 1/8	G1/8	M5x0,8	18	7,5	31	6,5	15
X3033 1/4	G1/4	M6x1	22	9	35	6,5	18
X3033 3/8	G3/8	M6x1	26	8	42	8	24
X3033 1/2	G1/2	M8x1,5	35	12	52	9,5	26