

Cilindros ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Código de producto: 40K2C200A0500

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Serie (mm)	40
Versión ()	K = estandar, magnético
Operación ()	2 = doble efecto, amortiguamiento ant. y post.
Materiales ()	C = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304
Diámetro (mm)	200
Tipo de construcción ()	A= estandar
Carrera (mm)	500
Opciones de sello ()	= standard
Longitud del vástago (mm)	0
Longitud de la varilla 2 (mm)	0
Opciones de protección ()	= standard
Certificaciones ()	= standard

Cilindros ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Código de producto: 40K2C200A0500



DIMENSIONES

Ø (mm)	40
KK ()	M36x2
Ø D11 (mm)	75
PL (mm)	25.5
G (mm)	15
L1 (mm)	65
AM (mm)	72
VA (mm)	8
EE ()	G3/4
WH (mm)	95
L2 (mm)	180
ZJ (mm)	275
VD (mm)	25
N (mm)	50.0
RT ()	M16
BG (mm)	24
TG (mm)	175
E (mm)	220
SW1 (mm)	36
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	55
Carrera de amortiguamiento (mm)	48
XV1±2 (mm)	160

XV2±2 (mm)	185
XV3±2 (mm)	210
h14 (mm)	250
TK (mm)	40
e9 (mm)	32
h14 (mm)	32
UW (mm)	250
R (mm)	0.2