

MINI VÁLVULAS DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE 316

SERIE X29



- Dimensiones compactas
- Capacidad máxima de caudal
- Manija fácil de operar



Estas mini válvulas de bola se utilizan para abrir o cerrar flujos de aire o fluidos en aplicaciones industriales con fluidos o gases agresivos y donde el espacio es extremadamente limitado. Las dimensiones miniaturizadas y el peso ligero de la Serie X29 permiten una fácil instalación en cualquier punto del sistema, también gracias a la conexión roscada.

Datos generales

Función	2/2-vías
Funcionamiento	Rotación de la palanca de 90°
Threads	G1/4, G3/8, G1/2, R1/4, R3/8, R1/2
Diámetro	Desde 7 mm hasta 9,2 mm
Presión de funcionamiento	0 ÷ 10 bar
Temperatura de funcionamiento	15 °C ÷ 80 °C
Materiales	Cuerpo de la válvula, perno, bola: 316 acero inoxidable; Juntas de la bola: PTFE; Anillo de sellado del perno: FKM, palanca: aluminio
Medio	Aire comprimido, gases inertes, agua, aceite y todos los fluidos compatibles con los materiales de los componentes de las mini válvulas de bola

Mini válvulas de bola, versión mini - Mod. X2943



2/2 en línea, roscas hembra-hembra BSPT



Mod.	d	DN	E	L	M	N	SW
X2943 1/4	G1/4	7	23	42	26	23	22
X2943 3/8	G3/8	7	23	42	26	22,5	22
X2943 1/2	G1/2	9,2	23	46	28	23	25

Mini válvulas de bola, versión mini - Mod. X2944

2/2 en línea, roscas macho BSPT-hembra BSPP



Mod.	d	D	DN	E	L	M	N	SW
X2944 1/4-1/4	G1/4	R1/4	7	23	40	26,5	23	22
X2944 3/8-3/8	G3/8	R3/8	7	23	40	26,5	23	22
X2944 1/2-1/2	G1/2	R1/2	9,2	23	45,6	28,3	23	25