

- Adapterkabel M8 - M12 Mod. CS-AG03HB-C...

Produktcode: CS-AG03HB-C500

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 09:44

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





TECHNISCHE DATEN


Mod.	CS-AG03HB-C500
Beschreibung	Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel
Stromstärke max	50V AC /60V DC 3
Stromstärke max.	3A
Anzahl Adern	3
Anschlüsse	3-polig M8-
Ummantelung	Pur. Schwarz

- Adapterkabel M8 - M12 Mod. CS-AG03HB-C...

Produktcode: CS-AG03HB-C500



1) BROWN 1
3) BLUE 3
4) BLACK 4



MAßE

L [Kabellänge] (mt)	5.0
-----------------------	-----