

Electroválvulas separadas de medios - Serie KDV

Código de producto: KDV110-A85G-F8M

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Serie	KDV
Tipo de cuerpo - posición de la bobina	1 = cuerpo embridado para placa base
Funciones	1 = 2/2 vías - NC
Conexión neumática	0 = su sottobase o manifold
Diámetro del orificio	A8 = Ø 0.8 mm
Material de las juntas	5 = FFKM
Material cuerpo	G = PEEK
Conexión eléctrica	F = 90° Cables de 300 mm con protección y led
Voltaje - consumo de energía	8 = 24 VDC - 4/1 W
Accesorios de fijación	M = tornillos de fijación
Opciones	= nessuna

Electroválvulas separadas de medios - Serie KDV

Código de producto: KDV110-A85G-F8M



DIMENSIONES

Serie	KDV
Tipo de cuerpo - posición de la bobina	1 = cuerpo embridado para placa base
Funciones	1 = 2/2 vías - NC
Conexión neumática	0 = su sottobase o manifold
Diámetro del orificio	A8 = Ø 0.8 mm
Material de las juntas	5 = FFKM
Material cuerpo	G = PEEK
Conexión eléctrica	F = 90° Cables de 300 mm con protección y led
Voltaje - consumo de energía	8 = 24 VDC - 4/1 W
Accesorios de fijación	M = tornillos de fijación
Opciones	= nessuna