

Électrovannes séparées par fluide - Série KDV

Code de produit: KDV110-B34G-B8M

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	KDV
Type de corps - position de la bobine	1 = corps à bride pour embase
Fonctions	1 = 2/2 voies - NC
Connexion pneumatique	0 = su sottobase o manifold
Diamètre d'orifice	B3 = Ø 1.3 mm
Matériau des joints	4 = EPDM
Matériau du corps	G = PEEK
Connexion électrique	B = connecteur en ligne avec protection et led
Tension - consommation d'énergie	8 = 24 VDC - 4/1 W
Accessoires de fixation	M = vis de fixation
Options	= nessuna

Électrovannes séparées par fluide - Série KDV

Code de produit: KDV110-B34G-B8M



DIMENSIONS

Série	KDV
Type de corps - position de la bobine	1 = corps à bride pour embase
Fonctions	1 = 2/2 voies - NC
Connexion pneumatique	0 = su sottobase o manifold
Diamètre d'orifice	B3 = Ø 1.3 mm
Matériau des joints	4 = EPDM
Matériau du corps	G = PEEK
Connexion électrique	B = connecteur en ligne avec protection et led
Tension - consommation d'énergie	8 = 24 VDC - 4/1 W
Accessoires de fixation	M = vis de fixation
Options	= nessuna