

## Vérins inox (DIN/ISO 6431) - Série 90

Code de produit: 90M1A050A0075

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	90
<b>Version</b>	M = standard magnétique
<b>Fonctionnement</b>	1=Simple effet ( ressort avant )
<b>Matériaux</b>	A = acier inox AISI 316 (SS 2343), joints NBR
<b>Diamètre (mm)</b>	50
<b>Construction</b>	A = standard
<b>Course (mm)</b>	75
<b>Joint de tige viton</b>	-
<b>Longueur de la tige (mm)</b>	0

## Vérins inox (DIN/ISO 6431) - Série 90

Code de produit: 90M1A050A0075



### DIMENSIONS

A (mm)	32
B (mm)	40
BG (mm)	16
BF (mm)	12
E (mm)	65
EE	G1/4
G (mm)	31.5
KK	M16x1,5
L (mm)	106
MM (mm)	20
N (mm)	8.5
PL (mm)	21
RT	M8
R1 (mm)	74
R2 (mm)	24
SW (mm)	17
T	M8
TG (mm)	46.5
VA (mm)	4
VD (mm)	28
WH (mm)	37
ZM (mm)	180