

Régulateur proportionnel modulaire Open Frame Controller - Série OF

Code de produit: OF-0C11-LLW2-E-C-28-OX1

Date de création de la fiche technique : 26/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

SERIE (Série)	Open Frame
IELETRICA (Interface électrique)	0 = 0 ÷ 10V analogique, alimentation 24V
FDCONTROLLO (Fonction de contrôle)	C = Débit, boucle fermée à 3 voies, Head & Expansion
TAGLIA (Taille)	1 = taille 37 mm
ATTACCHI (Connexion)	1 = G1/8
VALVOLAHEAD (Taille vanne Head)	L = Ø 1,6mm
VALVOLAEXPANSIO (Taille vanne Expansion)	L = Ø 1,6mm
GUARNIZIONI (Matériau d'étanchéité)	W = FKM
MATCORPO (Matériau du corps)	2 = laiton/aluminium
SENSOREHEAD (Pleine échelle du capteur relatif - Module Head)	E = 7 bar
PRESSIONEHEAD (Pression maximale du capteur différentiel - Module Head)	C = 1 bar
UGELLOHEAD (Taille de buse calibrée - Module Head)	28 = 2,8 mm
USOCONOX (Utilisation avec oxygène)	OX1 = pour utilisation avec de l'oxygène - niveau de propreté selon la norme ASTM G93-03 Niveau E

Régulateur proportionnel modulaire Open Frame Controller - Série OF

Code de produit: OF-0C11-LLW2-E-C-28-OX1



DIMENSIONS

	M12 5 PIN (Maschio)
	M12 5 PIN (Maschio)
	Micro USB
	G1/8
	G1/8
	G1/8
	Filetto M4 per fissaggio