

## Cilindri ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Codice prodotto: 40K2C200A0200C

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 09.45

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie ( mm)</b>	40
<b>Versione ( )</b>	K = standard, magnetico
<b>Funzionamento ( )</b>	2 = doppio effetto ammortizzato - anteriore + posteriore
<b>Caratteristiche materiali ( )</b>	C = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304
<b>Diametro ( mm)</b>	200
<b>Tipo costruttivo ( )</b>	A = standard
<b>Corsa ( mm)</b>	200
<b>Opzioni guarnizioni ( )</b>	= standard
<b>Lunghezza stelo ( mm)</b>	0
<b>Lunghezza stelo 2 ( mm)</b>	0
<b>Opzioni protezione ( )</b>	C = verniciato PU. Colore: Grigio
<b>Certificazioni ( )</b>	= standard

## Cilindri ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Codice prodotto: 40K2C200A0200C



### DIMENSIONI

Ø ( mm )	40
KK ( )	M36x2
Ø D11 ( mm )	75
PL ( mm )	25.5
G ( mm )	15
L1 ( mm )	65
AM ( mm )	72
VA ( mm )	8
EE ( )	G3/4
WH ( mm )	95
L2 ( mm )	180
ZJ ( mm )	275
VD ( mm )	25
N ( mm )	50.0
RT ( )	M16
BG ( mm )	24
TG ( mm )	175
E ( mm )	220
SW1 ( mm )	36
SW3 ( mm )	4
SW4 ( mm )	55
Corsa ammortizzo ( mm )	48
XV1±2 ( mm )	160

XV2±2 ( mm )	185
XV3±2 ( mm )	210
h14 ( mm )	250
TK ( mm )	40
e9 ( mm )	32
h14 ( mm )	32
UW ( mm )	250
R ( mm )	0.2