

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-80

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.02

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Mod.	DC-63-80
------	----------

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-80



DIMENSIONI

F1 (F1 / mm)	38
ZJ (ZJ / mm)	174
PESO (Peso / g)	670
CORSAMAXTOTALE (Corsa max / mm)	1000
COPPIASERRAGGIO (Coppia di serraggio / Nm)	15
A (A / mm)	95
B (B / mm)	72.0
C (C / mm)	61.0
D (Ø D / mm)	10.5
E (E / mm)	8
F (Ø F / mm)	60
G (Ø G / mm)	35
H (Ø H / mm)	45
I (I / mm)	5.5
J (J / mm)	10.0
L (L / mm)	35
M (Ø M / mm)	19.5
N (N / mm)	17
O (O / mm)	8.0