


**GRIPfit®**  
**RACCORDI PUSH-IN**

Adatti per ogni  
applicazione



## NUOVA GENERAZIONE DI RACCORDI PUSH-IN

**FACILITÀ DI CONNESSIONE E DISCONNESSIONE**

**FLUSSO OTTIMIZZATO**

Progettato per un flusso ottimale per garantire una miglior efficienza all'impianto

**ANELLO DI PRESA IN ACCIAIO INOX**

I GRIPfit sono la **nuova generazione di raccordi push-in** pensati e sviluppati per soddisfare le diverse esigenze applicative: dall'automazione industriale al Life Science, dal trattamento dell'acqua alle bevande fino ai sistemi di raffreddamento dei server e degli accumulatori elettrici.

Realizzata con materiali altamente performanti, questa nuova gamma di raccordi è dotata di un **anello di presa flessibile in acciaio inox** che facilita la connessione e la disconnessione della maggior parte dei tubi semi-rigidi. L'anello limita gli effetti della graffiatura del tubo e **garantisce un serraggio solido e affidabile** su tutta la superficie del tubo.

La **nuova guarnizione sagomata** assicura una tenuta maggiore rispetto alle guarnizioni standard, favorendo così l'utilizzo dei raccordi GRIPfit in **applicazioni industriali statiche e dinamiche**.


I materiali impiegati sono **conformi a tutte le norme e le direttive** pertinenti e sono in grado di soddisfare e adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze applicative di ogni settore.

Connessione affidabile, dimensioni compatte e facilità d'installazione in spazi ristretti sono soltanto alcune caratteristiche che rendono questa nuova gamma di raccordi una **soluzione innovativa per molteplici applicazioni**.

### VANTAGGI



**Facilità di connessione e disconnessione**



**Tenuta ottimale**



**Lunga durata**



**Portata elevata**



**Graffiatura limitata sul tubo**



**CORPO IN PA11**  
Base biologica e affidabile

# NUOVI RACCORDI PUSH-IN ADATTI PER OGNI APPLICAZIONE

## INDUSTRIAL AUTOMATION

### Serie 7000 - Automation

Diametri: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm  
Corpo: Tecnopolimero (PA66)  
Ottone nichelato  
Pulsante: Tecnopolimero (PA66)  
Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)  
Guarnizioni: NBR  
Filetto: Ottone nichelato  
Fluidi: Aria compressa e vuoto



### Serie 7000 - Cooling

Diametri: 6, 8, 10, 12, 16 mm  
Corpo: Tecnopolimero (PA11)  
Ottone nichelato chimicamente  
Pulsante: Tecnopolimero (PA66)  
Anello di presa: Acciaio Inox (AISI 301)  
Guarnizioni: EPDM  
Filetto: Ottone nichelato chimicamente  
Fluidi: Acque industriali  
e fluidi di raffreddamento



### Serie 7000 - Beverage and Water filtration


Diametri: 4, 6, 8 mm  
Corpo: Tecnopolimero (PA11)  
Ottone a basso contenuto  
di piombo (CW510L)  
Pulsante: Tecnopolimero (PA66)  
Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)  
Guarnizioni: EPDM  
Filetto: Ottone a basso contenuto  
di piombo (CW510L)  
Fluidi: Acqua di rete e potabile,  
bevande e gas



## LIFE SCIENCE

### Serie 7000 - Medical

Diametri: 4, 6, 8, 10 mm  
Corpo: Tecnopolimero (PA11)  
Ottone nichelato chimicamente  
Pulsante: Tecnopolimero (PA66)  
Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)  
Guarnizioni: EPDM  
Filetto: Ottone nichelato chimicamente  
Fluidi: Ossigeno e gas medicali




# GRIPfit®

## RACCORDI PUSH-IN

### Serie 7000 - Automation

I raccordi super-rapidi della Serie 7000 Automation sono realizzati in tecnopolimero rinforzato per soddisfare le nuove richieste di mercato in termini di affidabilità, semplicità di utilizzo ed efficienza. La dimensione compatta e il peso leggero rendono questa nuova gamma di raccordi ideale per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche in aggiunta ad una ottimale tecnologia di presa e di tenuta.



#### VANTAGGI



**Tenuta ottimale**



**Flusso massimo**



**Compatto e leggero**

#### CERTIFICAZIONI



ISO 14743:2020



Reach



RoHS


#### CARATTERISTICHE GENERALI

| Diametri                      | 4mm                                                                                                                                                           | 6mm    | 8mm    | 10mm   | 12mm   | 16mm   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pressione d'esercizio massima | -20° / +40°                                                                                                                                                   | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
|                               | +40° / +60°                                                                                                                                                   | 16 bar | 16 bar | 14 bar | 12 bar | 10 bar |
|                               | +60° / +80°                                                                                                                                                   | 16 bar | 16 bar | 12 bar | 10 bar | 8 bar  |
| Pressione d'esercizio minima  | -0,9 bar                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |
| Temperatura                   | -20 ÷ +80 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| Filettature                   | GAS cilindrico ISO-228 BSPP<br>GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)<br>Metrico cilindrico ISO-965                                        |        |        |        |        |        |
| Tubo di collegamento          | Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia |        |        |        |        |        |
| Fluido                        | Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)                                                                                         |        |        |        |        |        |
| Materiali                     | Corpo = Tecnopolimero (PA66), Ottone nichelato                                                                                                                |        |        |        |        |        |
|                               | Pulsante = Tecnopolimero (PA66)                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
|                               | Anello di presa = Acciaio inox (AISI 301)                                                                                                                     |        |        |        |        |        |
|                               | Guarnizioni = NBR<br>Filetto = Ottone nichelato                                                                                                               |        |        |        |        |        |

#### SETTORI DI APPLICAZIONE



Macchine per l'imballaggio



Macchinari tessili



Dispositivi per il vuoto

**Raccordi Mod. G6510**

Connettore dritto maschio  
Ottone nichelato  
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G6510 4-1/8 | 4 | G6510 10-1/8 | 10 |
| G6510 4-1/4 | 4 | G6510 10-1/4 | 10 |
| G6510 6-1/8 | 6 | G6510 10-3/8 | 10 |
| G6510 6-1/4 | 6 | G6510 10-1/2 | 10 |
| G6510 6-3/8 | 6 | G6510 12-1/4 | 12 |
| G6510 6-1/2 | 6 | G6510 12-3/8 | 12 |
| G6510 8-1/8 | 8 | G6510 12-1/2 | 12 |
| G6510 8-1/4 | 8 | G6510 16-1/2 | 16 |
| G6510 8-3/8 | 8 | G6510 16-3/4 | 16 |
| G6510 8-1/2 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G6512**

Connettore dritto maschio  
Ottone nichelato  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.            | Ø | Mod.         | Ø  |
|-----------------|---|--------------|----|
| G6512 4-M5      | 4 | G6512 10-14  | 10 |
| G6512 4-1/8     | 4 | G6512 10-3/8 | 10 |
| G6512 4-1/4     | 4 | G6512 10-1/2 | 10 |
| G6512 6-M5      | 6 | G6512 12-1/4 | 12 |
| G6512 6-M10X1   | 6 | G6512 12-3/8 | 12 |
| G6512 6-M12X1,5 | 6 | G6512 12-1/2 | 12 |
| G6512 6-1/8     | 6 | G6512 16-1/2 | 16 |
| G6512 6-1/4     | 6 | G6512 16-3/4 | 16 |
| G6512 6-3/8     | 6 |              |    |
| G6512 6-1/2     | 6 |              |    |
| G6512 8-M10X1   | 8 |              |    |
| G6512 8-M12X1,5 | 8 |              |    |
| G6512 8-1/8     | 8 |              |    |
| G6512 8-1/4     | 8 |              |    |
| G6512 8-3/8     | 8 |              |    |
| G6512 8-1/2     | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G6512\_M**

Connettore dritto maschio  
Ottone nichelato  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.          | Ø |
|---------------|---|
| G6512 4-M5-M  | 4 |
| G6512 4-M7-M  | 4 |
| G6512 4-1/8-M | 4 |
| G6512 6-M5-M  | 6 |
| G6512 6-M7-M  | 6 |
| G6512 6-1/8-M | 6 |
| G6512 6-1/4-M | 6 |

**Raccordi Mod. G6463**

Connettore dritto femmina  
Ottone nichelato  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G6463 4-M5  | 4 | G6463 10-1/4 | 10 |
| G6463 4-1/8 | 4 | G6463 10-3/8 | 10 |
| G6463 4-1/4 | 4 | G6463 10-1/2 | 10 |
| G6463 6-1/8 | 6 | G6463 12-3/8 | 12 |
| G6463 6-1/4 | 6 | G6463 12-1/2 | 12 |
| G6463 8-1/8 | 8 | G6463 16-1/2 | 16 |
| G6463 8-1/4 | 8 |              |    |
| G6463 8-3/8 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G6812**

Adattatore dritto maschio  
Ottone nichelato  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G6812 4-M5  | 4 | G6812 10-1/4 | 10 |
| G6812 4-1/8 | 4 | G6812 10-3/8 | 10 |
| G6812 6-M5  | 6 | G6812 12-14  | 12 |
| G6812 6-1/8 | 6 | G6812 12-3/8 | 12 |
| G6812 6-1/4 | 6 | G6812 16-1/2 | 16 |
| G6812 6-3/8 | 6 |              |    |
| G6812 8-1/8 | 8 |              |    |
| G6812 8-1/4 | 8 |              |    |
| G6812 8-3/8 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7523**

Gomito femmina girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7523 4-1/8 | 4 | G7523 10-1/4 | 10 |
| G7523 4-1/4 | 4 | G7523 10-3/8 | 10 |
| G7523 6-1/8 | 6 |              |    |
| G7523 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7523 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7523 8-1/4 | 8 |              |    |
| G7523 8-3/8 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7520**

Gomito maschio girevole  
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7520 4-1/8 | 4 | G7520 10-1/4 | 10 |
| G7520 4-1/4 | 4 | G7520 10-3/8 | 10 |
| G7520 6-1/8 | 6 | G7520 10-1/2 | 10 |
| G7520 6-1/4 | 6 | G7520 12-1/4 | 12 |
| G7520 6-3/8 | 6 | G7520 12-3/8 | 12 |
| G7520 6-1/2 | 6 | G7520 12-1/2 | 12 |
| G7520 8-1/8 | 8 | G7520 16-1/2 | 16 |
| G7520 8-1/4 | 8 | G7520 16-3/4 | 16 |
| G7520 8-3/8 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7522**

Gomito maschio girevole  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.            | Ø | Mod.         | Ø  |
|-----------------|---|--------------|----|
| G7522 4-M5      | 4 | G7522 10-1/4 | 10 |
| G7522 4-M7      | 4 | G7522 10-3/8 | 10 |
| G7522 4-1/8     | 4 | G7522 10-1/2 | 10 |
| G7522 4-1/4     | 4 | G7522 12-1/4 | 12 |
| G7522 6-M5      | 6 | G7522 12-3/8 | 12 |
| G7522 6-M7      | 6 | G7522 12-1/2 | 12 |
| G7522 6-M10x1   | 6 | G7522 16-1/2 | 16 |
| G7522 6-M12x1,5 | 6 | G7522 16-3/4 | 16 |
| G7522 6-1/8     | 6 |              |    |
| G7522 6-1/4     | 6 |              |    |
| G7522 6-3/8     | 6 |              |    |
| G7522 6-1/2     | 6 |              |    |
| G7522 8-M10X1   | 8 |              |    |
| G7522 8-M12X1,5 | 8 |              |    |
| G7522 8-1/8     | 8 |              |    |
| G7522 8-1/4     | 8 |              |    |
| G7522 8-3/8     | 8 |              |    |



**Raccordi Mod. G7527**

Gomito prolungato maschio girevole  
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7527 4-1/8 | 4 | G7527 10-1/4 | 10 |
| G7527 6-1/8 | 6 |              |    |
| G7527 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7527 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7527 8-1/4 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7526**

Gomito prolungato maschio girevole  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7526 4-M5  | 4 | G7526 10-1/4 | 10 |
| G7526 4-1/8 | 4 |              |    |
| G7526 4-1/4 | 4 |              |    |
| G7526 6-M5  | 6 |              |    |
| G7526 6-M7  | 6 |              |    |
| G7526 6-1/8 | 6 |              |    |
| G7526 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7526 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7526 8-1/4 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7430**

T centrale maschio girevole  
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7430 4-1/8 | 4 | G7430 10-1/4 | 10 |
| G7430 6-1/8 | 6 | G7430 10-3/8 | 10 |
| G7430 6-1/4 | 6 | G7430 12-1/4 | 12 |
| G7430 8-1/8 | 8 | G7430 12-3/8 | 12 |
| G7430 8-1/4 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7432**

T centrale maschio girevole  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7432 4-M5  | 4 | G7432 10-1/4 | 10 |
| G7432 4-1/8 | 4 | G7432 10-3/8 | 10 |
| G7432 6-M5  | 6 | G7432 12-1/4 | 12 |
| G7432 6-1/8 | 6 | G7432 12-3/8 | 12 |
| G7432 6-1/4 | 6 | G7432 16-1/2 | 16 |
| G7432 8-1/8 | 8 | G7432 16-3/4 | 16 |
| G7432 8-1/4 | 8 |              |    |
| G7432 8-3/8 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7440**

T laterale maschio girevole  
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7440 4-1/8 | 4 | G7440 10-1/4 | 10 |
| G7440 6-1/8 | 6 | G7440 12-1/4 | 12 |
| G7440 6-1/4 | 6 | G7440 12-3/8 | 12 |
| G7440 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7440 8-1/4 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7442**

T laterale maschio girevole  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7442 4-M5  | 4 | G7442 10-1/4 | 10 |
| G7442 4-1/8 | 4 | G7442 10-3/8 | 10 |
| G7442 6-M5  | 6 | G7442 12-1/4 | 12 |
| G7442 6-1/8 | 6 | G7442 12-3/8 | 12 |
| G7442 6-1/4 | 6 | G7442 12-1/2 | 12 |
| G7442 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7442 8-1/4 | 8 |              |    |
| G7442 8-3/8 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7450**

Y maschio girevole  
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7450 4-1/8 | 4 | G7450 10-1/4 | 10 |
| G7450 6-1/8 | 6 | G7450 10-3/8 | 10 |
| G7450 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7450 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7450 8-1/4 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7562**

Y maschio girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7562 4-1/8 | 4 | G7562 10-1/4 | 10 |
| G7562 6-1/8 | 6 | G7562 10-3/8 | 10 |
| G7562 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7562 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7562 8-1/4 | 8 |              |    |

**Raccordi Mod. G7572**

Y doppio maschio girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø |
|-------------|---|
| G7572 4-1/8 | 4 |
| G7572 4-1/4 | 4 |
| G7572 6-1/8 | 6 |
| G7572 6-1/4 | 6 |



## Raccordi Mod. G7622

Banjo singolo maschio girevole  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G6622 4-M5* | 4 | G7622 10-1/4 | 10 |
| G7622 4-1/8 | 4 | G7622 10-3/8 | 10 |
| G6622 6-M5* | 6 | G7622 12-3/8 | 12 |
| G7622 6-1/8 | 6 |              |    |
| G7622 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7622 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7622 8-1/4 | 8 |              |    |

\* corpo in ottone



## Raccordi Mod. G7652

Banjo a Y maschio girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7652 4-1/8 | 4 | G7652 10-1/4 | 10 |
| G7652 6-1/8 | 6 | G7652 10-3/8 | 10 |
| G7652 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7652 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7652 8-1/4 | 8 |              |    |



## Raccordi Mod. G7612 02

Banjo singolo doppio orientabile maschio  
Filettatura BSPP ISO-228

| Mod.           | Ø | Mod.            | Ø  |
|----------------|---|-----------------|----|
| G7612 02-4-1/8 | 4 | G7612 02-10-1/4 | 10 |
| G7612 02-6-1/8 | 6 | G7612 02-10-3/8 | 10 |
| G7612 02-6-1/4 | 6 | G7612 02-12-3/8 | 12 |
| G7612 02-8-1/8 | 8 |                 |    |
| G7612 02-8-1/4 | 8 |                 |    |



## Raccordi Mod. G7612 03

Banjo singolo triplo orientabile maschio  
Filettatura BSPP ISO-228

| Mod.           | Ø | Mod.            | Ø  |
|----------------|---|-----------------|----|
| G7612 03-4-1/8 | 4 | G7612 03-10-1/4 | 10 |
| G7612 03-6-1/8 | 6 |                 |    |
| G7612 03-6-1/4 | 6 |                 |    |
| G7612 03-8-1/8 | 8 |                 |    |
| G7612 03-8-1/4 | 8 |                 |    |



## Raccordi Mod. G7642 02

Banjo a Y doppio orientabile maschio  
Filettatura BSPP ISO-228

| Mod.           | Ø | Mod.            | Ø  |
|----------------|---|-----------------|----|
| G7642 02-4-1/8 | 4 | G7642 02-10-1/4 | 10 |
| G7642 02-6-1/8 | 6 |                 |    |
| G7642 02-6-1/4 | 6 |                 |    |
| G7642 02-8-1/8 | 8 |                 |    |
| G7642 02-8-1/4 | 8 |                 |    |



## Raccordi Mod. G7642 03

Banjo a Y triplo orientabile maschio  
Filettatura BSPP ISO-228

| Mod.           | Ø | Mod.            | Ø  |
|----------------|---|-----------------|----|
| G7642 03-4-1/8 | 4 | G7642 03-10-1/4 | 10 |
| G7642 03-6-1/8 | 6 |                 |    |
| G7642 03-6-1/4 | 6 |                 |    |
| G7642 03-8-1/8 | 8 |                 |    |
| G7642 03-8-1/4 | 8 |                 |    |



## Raccordi Mod. G7610

Da assemblare con Mod. 7632 02, 7632 03  
Corpo banjo singolo

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7610 4-1/8 | 4 | G7610 10-1/4 | 10 |
| G7610 6-1/8 | 6 | G7610 10-3/8 | 10 |
| G7610 6-1/4 | 6 | G7610 12-3/8 | 12 |
| G7610 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7610 8-1/4 | 8 |              |    |



## Raccordi Mod. G7640

Da assemblare con Mod. 7632 02, 7632 03  
Corpo banjo a Y

| Mod.        | Ø | Mod.         | Ø  |
|-------------|---|--------------|----|
| G7640 4-1/8 | 4 | G7640 10-1/4 | 10 |
| G7640 6-1/8 | 6 |              |    |
| G7640 6-1/4 | 6 |              |    |
| G7640 8-1/8 | 8 |              |    |
| G7640 8-1/4 | 8 |              |    |



**Raccordi Mod. 7632 02**

Da assemblare con Mod. G7610, G7640  
Vite doppia per corpo banjo

| Mod.               |
|--------------------|
| <b>7632 02 1/8</b> |
| <b>7632 02 1/4</b> |

**Raccordi Mod. 7632 03**

Da assemblare con Mod. G7610, G7640  
Vite tripla per corpo banjo

| Mod.               |
|--------------------|
| <b>7632 03 1/8</b> |
| <b>7632 03 1/4</b> |

**Raccordi Mod. G7555**

Gomito innestabile pari e ridotto

| Mod.             | Ø   | Mod.               | Ø     |
|------------------|-----|--------------------|-------|
| <b>G7555 4-4</b> | 4-4 | <b>G7555 10-10</b> | 10-10 |
| <b>G7555 4-6</b> | 4-6 | <b>G7555 12-12</b> | 12-12 |
| <b>G7555 6-4</b> | 6-4 |                    |       |
| <b>G7555 6-6</b> | 6-6 |                    |       |
| <b>G7555 6-8</b> | 6-8 |                    |       |
| <b>G7555 8-6</b> | 8-6 |                    |       |
| <b>G7555 8-8</b> | 8-8 |                    |       |

**Raccordi Mod. G7435**

T con adattatore centrale

| Mod.             | Ø   |
|------------------|-----|
| <b>G7435 4-4</b> | 4-4 |
| <b>G7435 6-6</b> | 6-6 |
| <b>G7435 8-8</b> | 8-8 |

**Raccordi Mod. G7445**

T con adattatore laterale

| Mod.             | Ø   |
|------------------|-----|
| <b>G7445 4-4</b> | 4-4 |
| <b>G7445 6-6</b> | 6-6 |
| <b>G7445 8-8</b> | 8-8 |

**Raccordi Mod. G7565**

Y con adattatore centrale

| Mod.             | Ø   |
|------------------|-----|
| <b>G7565 4-4</b> | 4-4 |
| <b>G7565 6-6</b> | 6-6 |
| <b>G7565 8-8</b> | 8-8 |

**Raccordi Mod. G7800**

Dritto innestabile ridotto

| Mod.              | Ø    | Mod.               | Ø     |
|-------------------|------|--------------------|-------|
| <b>G7800 4-6</b>  | 4-6  | <b>G7800 10-12</b> | 10-12 |
| <b>G7800 4-8</b>  | 4-8  | <b>G7800 12-16</b> | 12-16 |
| <b>G7800 6-8</b>  | 6-8  |                    |       |
| <b>G7800 6-10</b> | 6-10 |                    |       |
| <b>G7800 6-12</b> | 6-12 |                    |       |
| <b>G7800 8-10</b> | 8-10 |                    |       |
| <b>G7800 8-12</b> | 8-12 |                    |       |

**Raccordi Mod. G6590**

Connettore passaparete  
Ottone nichelato  
metrico cilindrico ISO-965

| Mod.           | Ø | Mod.            | Ø  |
|----------------|---|-----------------|----|
| <b>G6590 4</b> | 4 | <b>G6590 10</b> | 10 |
| <b>G6590 6</b> | 6 | <b>G6590 12</b> | 12 |
| <b>G6590 8</b> | 8 |                 |    |



**Raccordi Mod. G7580**

Diritto intermedio pari e ridotto

| Mod.             | Ø   | Mod.               | Ø     |
|------------------|-----|--------------------|-------|
| <b>G7580 4</b>   | 4   | <b>G7580 6-10</b>  | 6-10  |
| <b>G7580 4-6</b> | 4-6 | <b>G7580 8-10</b>  | 8-10  |
| <b>G7580 4-8</b> | 4-8 | <b>G7580 8-12</b>  | 8-12  |
| <b>G7580 6</b>   | 6   | <b>G7580 10</b>    | 10    |
| <b>G7580 6-8</b> | 6-8 | <b>G7580 10-12</b> | 10-12 |
| <b>G7580 8</b>   | 8   | <b>G7580 12</b>    | 12    |
|                  |     | <b>G7580 12-16</b> | 12-16 |
|                  |     | <b>G7580 16</b>    | 16    |

**Raccordi Mod. G7550**

Gomito intermedio pari e ridotto

| Mod.             | Ø   | Mod.               | Ø     |
|------------------|-----|--------------------|-------|
| <b>G7550 4</b>   | 4   | <b>G7550 8-10</b>  | 8-10  |
| <b>G7550 4-6</b> | 4-6 | <b>G7550 10</b>    | 10    |
| <b>G7550 6</b>   | 6   | <b>G7550 10-12</b> | 10-12 |
| <b>G7550 6-8</b> | 6-8 | <b>G7550 12</b>    | 12    |
| <b>G7550 8</b>   | 8   | <b>G7550 16</b>    | 16    |

**Raccordi Mod. G7540**

T intermedio pari e ridotto

| Mod.               | Ø     | Mod.                  | Ø        |
|--------------------|-------|-----------------------|----------|
| <b>G7540 4</b>     | 4     | <b>G7540 10</b>       | 10       |
| <b>G7540 6</b>     | 6     | <b>G7540 10-10-8</b>  | 10-10-8  |
| <b>G7540 6-6-4</b> | 6-6-4 | <b>G7540 12</b>       | 12       |
| <b>G7540 8</b>     | 8     | <b>G7540 12-12-10</b> | 12-12-10 |
| <b>G7540 8-8-4</b> | 8-8-4 | <b>G7540 16</b>       | 16       |
| <b>G7540 8-8-6</b> | 8-8-6 | <b>G7540 16-16-12</b> | 16-16-12 |

**Raccordi Mod. G7545**

T intermedio multiplo ridotto

| Mod.             | Ø   | Mod.              | Ø    |
|------------------|-----|-------------------|------|
| <b>G7545 6-4</b> | 6-4 | <b>G7545 10-6</b> | 10-6 |
| <b>G7545 8-4</b> | 8-4 | <b>G7545 10-8</b> | 10-8 |
| <b>G7545 8-6</b> | 8-6 |                   |      |

**Raccordi Mod. G7560**

Y intermedio pari e ridotto

| Mod.             | Ø   | Mod.               | Ø     |
|------------------|-----|--------------------|-------|
| <b>G7560 4</b>   | 4   | <b>G7560 10</b>    | 10    |
| <b>G7560 6</b>   | 6   | <b>G7560 10-8</b>  | 10-8  |
| <b>G7560 6-4</b> | 6-4 | <b>G7560 12</b>    | 12    |
| <b>G7560 8</b>   | 8   | <b>G7560 12-10</b> | 12-10 |
| <b>G7560 8-6</b> | 8-6 |                    |       |

**Raccordi Mod. G7575**

Doppio Y intermedio pari e ridotto

| Mod.             | Ø   |
|------------------|-----|
| <b>G7575 4</b>   | 4   |
| <b>G7575 6-4</b> | 6-4 |
| <b>G7575 6</b>   | 6   |
| <b>G7575 8-6</b> | 8-6 |

**Accessorio Mod. 6900**

Tappo maschio in plastica

| Mod.           | Ø  |
|----------------|----|
| <b>6900 4</b>  | 4  |
| <b>6900 6</b>  | 6  |
| <b>6900 8</b>  | 8  |
| <b>6900 10</b> | 10 |
| <b>6900 12</b> | 12 |

**Raccordi Mod. G6750**Tappo femmina  
Ottone nichelato

| Mod.           | Ø | Mod.            | Ø  |
|----------------|---|-----------------|----|
| <b>G6750 4</b> | 4 | <b>G6750 10</b> | 10 |
| <b>G6750 6</b> | 6 | <b>G6750 12</b> | 12 |
| <b>G6750 8</b> | 8 |                 |    |

**Raccordi Mod. 7950**

Prolunga in tecnopolimero

| Mod.           | Ø  |
|----------------|----|
| <b>7950 4</b>  | 4  |
| <b>7950 6</b>  | 6  |
| <b>7950 8</b>  | 8  |
| <b>7950 10</b> | 10 |
| <b>7950 12</b> | 12 |



# GRIPfit®

## RACCORDI PUSH-IN

### Serie 7000 - Cooling

I raccordi della Serie 7000 Cooling sono stati realizzati con un tecnopolimero speciale a base di materie prime rinnovabili di origine biologica che rendono il componente resistente all'assorbimento dell'acqua, alle variazioni di temperatura e agli additivi di liquidi refrigeranti.



#### VANTAGGI



**Resistenza alla pressione ed erosione dell'acqua**



**Stabilità dimensionale al contatto con l'acqua**



**Resistenza alla corrosione**

#### CERTIFICAZIONI



ISO 14743:2020



Reach



RoHS

#### CARATTERISTICHE GENERALI

| Diametri                      | 6mm                                                                                                                                                           | 8mm    | 10mm   | 12mm   | 16mm   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Pressione d'esercizio massima | -20° / +40°                                                                                                                                                   | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
|                               | +40° / +70°                                                                                                                                                   | 14 bar | 12 bar | 12 bar | 10 bar |
|                               | +60° / +100°                                                                                                                                                  | 12 bar | 10 bar | 10 bar | 8 bar  |
| Pressione d'esercizio minima  | -0,9 bar                                                                                                                                                      |        |        |        |        |
| Temperatura                   | - 20 ÷ + 100 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)                                                                                                          |        |        |        |        |
| Filettature                   | GAS cilindrico ISO-228 BSPP                                                                                                                                   |        |        |        |        |
| Tubo di collegamento          | Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia |        |        |        |        |
| Fluido                        | Acque industriali e fluidi di raffreddamento (per altri fluidi consultare i nostri tecnici)                                                                   |        |        |        |        |
| Materiali                     | Corpo = Tecnopolimero (PA11), Ottone nichelato chimicamente                                                                                                   |        |        |        |        |
|                               | Pulsante = Tecnopolimero (PA66)                                                                                                                               |        |        |        |        |
|                               | Anello di presa = Acciaio Inox (AISI 301)                                                                                                                     |        |        |        |        |
|                               | Guarnizioni = EPDM                                                                                                                                            |        |        |        |        |
|                               | Filetto = Ottone nichelato chimicamente                                                                                                                       |        |        |        |        |

#### SETTORI DI APPLICAZIONE



Laser e saldatura



Gestione termica



Circuiti elettronici e data center

**Raccordi Mod. W6512**

Connettore dritto maschio  
Ottone nichelato chimicamente  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø | Mod.         | Ø  |
|--------------------|---|--------------|----|
| <b>W6512 6-1/8</b> | 6 | W6512 10-1/4 | 10 |
| <b>W6512 6-1/4</b> | 6 | W6512 10-3/8 | 10 |
| <b>W6512 8-1/8</b> | 8 | W6512 10-1/2 | 10 |
| <b>W6512 8-1/4</b> | 8 | W6512 12-3/8 | 12 |
| <b>W6512 8-3/8</b> | 8 | W6512 12-1/2 | 12 |
|                    |   | W6512 16-1/2 | 16 |
|                    |   | W6512 16-3/4 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W6463**

Connettore dritto femmina  
Ottone nichelato chimicamente  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø | Mod.         | Ø  |
|--------------------|---|--------------|----|
| <b>W6463 6-1/8</b> | 6 | W6463 10-1/4 | 10 |
| <b>W6463 6-1/4</b> | 6 | W6463 10-3/8 | 10 |
| <b>W6463 8-1/8</b> | 8 | W6463 10-1/2 | 10 |
| <b>W6463 8-1/4</b> | 8 | W6463 12-3/8 | 12 |
| <b>W6463 8-3/8</b> | 8 | W6463 12-1/2 | 12 |
|                    |   | W6463 16-1/2 | 16 |
|                    |   | W6463 16-3/4 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W6750**

Tappo femmina  
Ottone nichelato chimicamente

| Mod.           | Ø | Mod.     | Ø  |
|----------------|---|----------|----|
| <b>W6750 6</b> | 6 | W6750 10 | 10 |
| <b>W6750 8</b> | 8 | W6750 12 | 12 |
|                |   | W6750 16 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W6812**

Adattatore maschio dritto  
Ottone nichelato chimicamente  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø | Mod.         | Ø  |
|--------------------|---|--------------|----|
| <b>W6812 6-1/8</b> | 6 | W6512 10-1/4 | 10 |
| <b>W6812 6-1/4</b> | 6 | W6512 10-3/8 | 10 |
| <b>W6812 8-1/8</b> | 8 | W6512 10-1/2 | 10 |
| <b>W6512 8-1/4</b> | 8 | W6512 12-3/8 | 12 |
| <b>W6512 8-3/8</b> | 8 | W6512 12-1/2 | 12 |
|                    |   | W6512 16-1/2 | 16 |
|                    |   | W6512 16-3/4 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7522**

Gomito maschio girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø | Mod.         | Ø  |
|--------------------|---|--------------|----|
| <b>W7522 6-M5</b>  | 6 | W7522 10-1/4 | 10 |
| <b>W7522 6-1/8</b> | 6 | W7522 10-3/8 | 10 |
| <b>W7522 6-1/4</b> | 6 | W7522 10-1/2 | 10 |
| <b>W7522 8-1/8</b> | 8 | W7522 12-3/8 | 12 |
| <b>W7522 8-1/4</b> | 8 | W7522 12-1/2 | 12 |
| <b>W7522 8-3/8</b> | 8 | W7522 16-1/2 | 16 |
|                    |   | W7522 16-3/4 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7526**

Gomito prolungato maschio girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø | Mod.         | Ø  |
|--------------------|---|--------------|----|
| <b>W7526 6-1/8</b> | 6 | W7526 10-1/4 | 10 |
| <b>W7526 6-1/4</b> | 6 | W7526 10-3/8 | 10 |
| <b>W7526 8-1/8</b> | 8 | W7526 10-1/2 | 10 |
| <b>W7526 8-1/4</b> | 8 | W7526 12-3/8 | 12 |
| <b>W7526 8-3/8</b> | 8 | W7526 12-1/2 | 12 |
|                    |   | W7526 16-1/2 | 16 |
|                    |   | W7526 16-3/4 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7800**

Dritto innestabile ridotto

| Mod.              | Ø    | Mod.        | Ø     |
|-------------------|------|-------------|-------|
| <b>W7800 4-6</b>  | 4-6  | W7800 10-12 | 10-12 |
| <b>W7800 4-8</b>  | 4-8  |             |       |
| <b>W7800 6-8</b>  | 6-8  |             |       |
| <b>W7800 6-10</b> | 6-10 |             |       |
| <b>W7800 6-12</b> | 6-12 |             |       |
| <b>W7800 8-10</b> | 8-10 |             |       |
| <b>W7800 8-12</b> | 8-12 |             |       |

Ø 10 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7555**

Gomito innestabile pari

| Mod.             | Ø   | Mod.        | Ø     |
|------------------|-----|-------------|-------|
| <b>W7555 6-6</b> | 6-6 | W7555 10-10 | 10-10 |
| <b>W7555 8-8</b> | 8-8 | W7555 12-12 | 12-12 |

Ø 10, 12 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7580**

Dritto intermedio pari

| Mod.           | Ø | Mod.     | Ø  |
|----------------|---|----------|----|
| <b>W7580 6</b> | 6 | W7580 10 | 10 |
| <b>W7580 8</b> | 8 | W7580 12 | 12 |
|                |   | W7580 16 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7550**

Gomito intermedio pari

| Mod.           | Ø | Mod.     | Ø  |
|----------------|---|----------|----|
| <b>W7550 6</b> | 6 | W7550 10 | 10 |
| <b>W7550 8</b> | 8 | W7550 12 | 12 |
|                |   | W7550 16 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7540**

T intermedio pari

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>W7540 6</b> | 6 |
| <b>W7540 8</b> | 8 |

| Mod.     | Ø  |
|----------|----|
| W7540 10 | 10 |
| W7540 12 | 12 |
| W7540 16 | 16 |

Ø 10, 12, 16 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7545**

T intermedio multiplo ridotto

| Mod.             | Ø |
|------------------|---|
| <b>W7545 8-6</b> | 8 |

| Mod.       | Ø  |
|------------|----|
| W7545 10-8 | 10 |

Ø 10 presto disponibili

**Raccordi Mod. W7560**

Y intermedio pari

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>W7560 6</b> | 6 |
| <b>W7560 8</b> | 8 |

| Mod.     | Ø  |
|----------|----|
| W7560 10 | 10 |

Ø 10 presto disponibili



## Serie 7000 - Beverage and Water filtration

La Serie 7000 Beverage and Water filtration è una nuova gamma di raccordi push-in realizzata in tecnopolimero rinforzato di origine biologica e ottone a basso contenuto di piombo. Grazie a questi materiali e ad una nuova tecnologia di connessione, questi raccordi sono ideali per i sistemi di erogazione di bevande e di filtrazione dell'acqua.



### VANTAGGI



**Materiali di origine biologica (composito)**



**Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)**



**Facile connessione e disconnessione**

### CERTIFICAZIONI



Reach



RoHS



DM174  
Drinking Water



Regulation (CE)  
n. 1935/2004  
n. 2023/2006



ISO 14743:2020



NSF61\*\*



NSF169\*\*\*



Regulation (CE)  
n. 2023/2006



21 CFR  
compliance

\*Verificare i modelli certificati NSF sul sito <https://www.nsf.org/certified-products-systems>

\*\* NSF169 e NSF61 disponibili da subito per i raccordi dritti in ottone. Presto disponibili per l'intera gamma.

### CARATTERISTICHE GENERALI

| Diametri                      | 4mm                                                                                                                                                           | 6mm    | 8mm    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Pressione d'esercizio massima | -20° / +40°                                                                                                                                                   | 16 bar | 16 bar |
|                               | +40° / +70°                                                                                                                                                   | 16 bar | 14 bar |
|                               | +70° / +100°                                                                                                                                                  | 16 bar | 12 bar |
| Pressione d'esercizio minima  | -0,9 bar                                                                                                                                                      |        |        |
| Temperatura                   | -20 ÷ +100 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)                                                                                                            |        |        |
| Filettature                   | GAS cilindrico ISO-228 BSPP                                                                                                                                   |        |        |
| Tubo di collegamento          | Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia |        |        |
| Fluido                        | Acqua di rete e potabile, bevande e gas (per altri fluidi consultare i nostri tecnici)                                                                        |        |        |
| Materiali                     | Corpo = Tecnopolimero PA11, Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)                                                                                       |        |        |
|                               | Pulsante = Tecnopolimero (PA66)                                                                                                                               |        |        |
|                               | Anello di presa = Acciaio inox (AISI 301)                                                                                                                     |        |        |
|                               | Guarnizioni = EPDM                                                                                                                                            |        |        |
|                               | Filetto = Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)                                                                                                         |        |        |

### SETTORI DI APPLICAZIONE



Erogatori di bevande



Sistemi di filtrazione dell'acqua



Impianti trattamento acque

**Raccordi Mod. B6512**

Connettore dritto maschio  
Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø |
|--------------------|---|
| <b>B6512 4-1/8</b> | 4 |
| <b>B6512 4-1/4</b> | 4 |
| <b>B6512 6-1/8</b> | 6 |
| <b>B6512 6-1/4</b> | 6 |
| <b>B6512 8-1/8</b> | 8 |
| <b>B6512 8-1/4</b> | 8 |
| <b>B6512 8-3/8</b> | 8 |

**Raccordi Mod. B6812**

Adattatore dritto maschio  
Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø |
|--------------------|---|
| <b>B6812 4-1/8</b> | 4 |
| <b>B6812 4-1/4</b> | 4 |
| <b>B6812 6-1/8</b> | 6 |
| <b>B6812 6-1/4</b> | 6 |
| <b>B6812 8-1/8</b> | 8 |
| <b>B6812 8-1/4</b> | 8 |
| <b>B6812 8-3/8</b> | 8 |

**Raccordi Mod. B7522**

Gomito maschio girevole  
GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.               | Ø |
|--------------------|---|
| <b>B7522 4-1/8</b> | 4 |
| <b>B7522 4-1/4</b> | 4 |
| <b>B7522 6-1/8</b> | 6 |
| <b>B7522 6-1/4</b> | 6 |
| <b>B7522 8-1/8</b> | 8 |
| <b>B7522 8-1/4</b> | 8 |
| <b>B7522 8-3/8</b> | 8 |

**Raccordi Mod. B7800**

Diritto innestabile ridotto

| Mod.             | Ø |
|------------------|---|
| <b>B7800 4-6</b> | 4 |
| <b>B7800 4-8</b> | 4 |
| <b>B7800 6-8</b> | 6 |

**Raccordi Mod. B7555**

Gomito innestabile pari

| Mod.             | Ø   |
|------------------|-----|
| <b>B7555 4-4</b> | 4-4 |
| <b>B7555 6-6</b> | 6-6 |
| <b>B7555 8-8</b> | 8-8 |

**Raccordi Mod. B7580**

Diritto intermedio pari

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>B7580 4</b> | 4 |
| <b>B7580 6</b> | 6 |
| <b>B7580 8</b> | 8 |

**Raccordi Mod. B7550**

Gomito intermedio pari

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>B7550 4</b> | 4 |
| <b>B7550 6</b> | 6 |
| <b>B7550 8</b> | 8 |

**Raccordi Mod. B7540**

T intermedio pari

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>B7540 4</b> | 4 |
| <b>B7540 6</b> | 6 |
| <b>B7540 8</b> | 8 |

**Raccordi Mod. B7560**

Y intermedio pari

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>B7560 4</b> | 4 |
| <b>B7560 6</b> | 6 |
| <b>B7560 8</b> | 8 |

**Accessorio Mod. B6900**

Tappo maschio in plastica

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>B6900 4</b> | 4 |
| <b>B6900 6</b> | 6 |
| <b>B6900 8</b> | 8 |




# GRIPfit®

## RACCORDI PUSH-IN

### Serie 7000 - Medical

I raccordi push-in della Serie 7000 Medical sono progettati per il mercato del Life Science, in particolare per applicazioni mediche e analitiche. Questi raccordi sono realizzati principalmente con materiali di origine biologica e sono compatibili con la maggior parte dei gas e fluidi medicali.



#### VANTAGGI



**Compatibilità con ossigeno secondo ASTM G93/G93M-19**



**Eccellente resistenza all'assorbimento di umidità**



**Eccellente resistenza chimica**

#### CERTIFICAZIONI



ISO 14743:2020



Reach



RoHS



ASTM G93/G93M-19

#### CARATTERISTICHE GENERALI

| Diametri                      | 4mm                                                                                                                                    | 6mm    | 8mm    | 10mm   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Pressione d'esercizio massima | -20° / +40°                                                                                                                            | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
|                               | +40° / +70°                                                                                                                            | 16 bar | 14 bar | 12 bar |
|                               | +70° / +100°                                                                                                                           | 16 bar | 12 bar | 10 bar |
| Pressione d'esercizio minima  | -0,9 bar                                                                                                                               |        |        |        |
| Temperatura                   | -20 ÷ +100 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)                                                                                     |        |        |        |
| Filettature                   | GAS cilindrico ISO-228 BSPP<br>Metrico cilindrico ISO-965                                                                              |        |        |        |
| Tubo di collegamento          | Poliammide (PA 6- PA11 - PA12), Poliuretano (PU), Fluoropolimero (FEP), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia |        |        |        |
| Fluido                        | Ossigeno e gas medicali (per altri fluidi consultare i nostri tecnici)                                                                 |        |        |        |
| Materiali                     | Corpo = Tecnopolimero (PA11), Ottone nichelato chimicamente                                                                            |        |        |        |
|                               | Pulsante = Tecnopolimero (PA66)                                                                                                        |        |        |        |
|                               | Anello di presa = Acciaio inox (AISI 301)                                                                                              |        |        |        |
|                               | Guarnizioni = EPDM<br>Filetto = Ottone nichelato chimicamente                                                                          |        |        |        |

#### SETTORI DI APPLICAZIONE



Ventilatori



Dispositivi per anestesia



Concentratori di ossigeno

**Raccordi Mod. W6512 OX1**

Connettore dritto maschio  
Ottone nichelato chimicamente  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.                   | Ø | Mod.                    | Ø  |
|------------------------|---|-------------------------|----|
| <b>W6512 4-M5-OX1</b>  | 4 | <b>W6512 10-1/4-OX1</b> | 10 |
| <b>W6512 4-1/8-OX1</b> | 4 |                         |    |
| <b>W6512 6-M5-OX1</b>  | 6 |                         |    |
| <b>W6512 6-1/8-OX1</b> | 6 |                         |    |
| <b>W6512 6-1/4-OX1</b> | 6 |                         |    |
| <b>W6512 8-1/8-OX1</b> | 8 |                         |    |
| <b>W6512 8-1/4-OX1</b> | 8 |                         |    |

**Raccordi Mod. W7522 OX1**

Gomito maschio girevole  
metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

| Mod.                   | Ø | Mod.                    | Ø  |
|------------------------|---|-------------------------|----|
| <b>W7522 4-M5-OX1</b>  | 4 | <b>W7522 10-1/4-OX1</b> | 10 |
| <b>W7522 4-1/8-OX1</b> | 4 |                         |    |
| <b>W7522 6-M5-OX1</b>  | 6 |                         |    |
| <b>W7522 6-1/8-OX1</b> | 6 |                         |    |
| <b>W7522 6-1/4-OX1</b> | 6 |                         |    |
| <b>W7522 8-1/8-OX1</b> | 8 |                         |    |
| <b>W7522 8-1/4-OX1</b> | 8 |                         |    |

**Raccordi Mod. W7800 OX1**

Diritto innestabile ridotto

| Mod.                 | Ø | Mod.                  | Ø  |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| <b>W7800 4-6-OX1</b> | 4 | <b>W7800 10-6-OX1</b> | 10 |
| <b>W7800 4-8-OX1</b> | 4 | <b>W7800 10-8-OX1</b> | 10 |
| <b>W7800 6-8-OX1</b> | 6 |                       |    |

**Raccordi Mod. W7555 OX1**

Gomito innestabile pari

| Mod.                 | Ø | Mod.                   | Ø  |
|----------------------|---|------------------------|----|
| <b>W7555 4-4-OX1</b> | 4 | <b>W7555 10-10-OX1</b> | 10 |
| <b>W7555 6-6-OX1</b> | 6 |                        |    |
| <b>W7555 8-8-OX1</b> | 8 |                        |    |

**Raccordi Mod. W7580 OX1**

Diritto intermedio pari

| Mod.               | Ø | Mod.                | Ø  |
|--------------------|---|---------------------|----|
| <b>W7580 4-OX1</b> | 4 | <b>W7580 10-OX1</b> | 10 |
| <b>W7580 6-OX1</b> | 6 |                     |    |
| <b>W7580 8-OX1</b> | 8 |                     |    |

**Raccordi Mod. W7550 OX1**

Gomito intermedio pari

| Mod.               | Ø | Mod.                | Ø  |
|--------------------|---|---------------------|----|
| <b>W7550 4-OX1</b> | 4 | <b>W7550 10-OX1</b> | 10 |
| <b>W7550 6-OX1</b> | 6 |                     |    |
| <b>W7550 8-OX1</b> | 8 |                     |    |

**Raccordi Mod. W7540 OX1**

T intermedio pari

| Mod.               | Ø | Mod.                | Ø  |
|--------------------|---|---------------------|----|
| <b>W7540 6-OX1</b> | 6 | <b>W7540 10-OX1</b> | 10 |
| <b>W7540 8-OX1</b> | 8 |                     |    |

**Raccordi Mod. W7560 OX1**

Y intermedio pari

| Mod.               | Ø | Mod.                | Ø  |
|--------------------|---|---------------------|----|
| <b>W7560 4-OX1</b> | 4 | <b>W7560 10-OX1</b> | 10 |
| <b>W7560 6-OX1</b> | 6 |                     |    |
| <b>W7560 8-OX1</b> | 8 |                     |    |

**Accessorio Mod. B6900**

Tappo maschio in plastica

| Mod.           | Ø |
|----------------|---|
| <b>B6900 4</b> | 4 |
| <b>B6900 6</b> | 6 |
| <b>B6900 8</b> | 8 |





Automation

A Camozzi Group Company

[camozzi.com](http://camozzi.com)

## Contatti

### **CamoZZi Automation S.p.A.**

Società Unipersonale

SEDE LEGALE

Via R. Rubattino, 81  
20134 Milano  
Italia

SEDE OPERATIVA

Via Eritrea, 20/I  
25126 Brescia  
Italia

Tel. +39 030 37921  
[marketing@camozzi.com](mailto:marketing@camozzi.com)

### **Assistenza Clienti**

Tel. +39 030 3792790  
[service@camozzi.com](mailto:service@camozzi.com)

### **Segreteria Commerciale**

Tel. +39 030 3792255  
[commerciale@camozzi.com](mailto:commerciale@camozzi.com)